

# PHILIPS

Robot de cozinha

Daily Collection

650 W

2 velocidades + "Pulse"

Taça de 2,1 l

Acessórios para + de 15 funções

HR7627/00



## Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

Prepare bebidas, pães, bolos caseiros e muito mais

Este robot de cozinha da colecção Daily da Philips tem um design compacto e inclui uma taça de 2,1 l e uma variedade de acessórios de alto desempenho. Preparar comida caseira deliciosa nunca foi tão fácil!

### Precisão potente

- Tecnologia PowerChop para um desempenho de corte superior

### Máxima variedade de receitas

- Acessório para emulsionar para natas e claras em castelo
- Discos acessórios de aço inoxidável de alto desempenho
- Lâmina em S afiada e resistente de aço inoxidável para picar
- Até 5 doses de uma só vez

### Montagem, utilização e limpeza extremamente simples

- Sem salpicos do centro da taça visto que não possui veio interior
- Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)
- Motor de 650 Watts para um processamento potente
- 2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo
- Acessórios laváveis na máq. lavar loiça



asimpleswitch.com

# Destaque

## 2 níveis de velocidade e "Pulse"



Para obter os melhores resultados, utilize a regulação de baixa velocidade (velocidade 1) para bater natas e ovos e preparar massa para pastéis e pão. A regulação de alta velocidade (velocidade 2) é adequada para picar cebola e carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar, ralar ou raspar vegetais.

## Tubo de alimentação 40% maior



O novo robot de cozinha da colecção Daily da Philips está equipado com um tubo de alimentação 40% maior do que o modelo anterior HR7625, poupando o tempo necessário para pré-cortar as frutas e os legumes

## Discos acessórios de aço inoxidável



Basta seleccionar o disco acessório em aço inoxidável adequado para processar o seu ingrediente favorito e encaixá-lo no suporte de discos. O desempenho foi testado extensivamente para fornecer os melhores resultados ao cortar em fatias e ralar.

## Processamento potente

# 650 W

Este robot de cozinha da Philips dispõe de um motor potente que lhe fornece potência e controlo para preparar as suas receitas favoritas.

## Até 5 doses de uma só vez



A taça grande de 2,1 l (capacidade para 1,5 l) permite-lhe liquidificar até 5 porções de sopa de uma só vez.

## Acessórios laváveis na máq. lavar loiça



Todos os acessórios do seu robot de cozinha Philips podem ser colocados no cesto superior da sua máquina de lavar loiça para uma limpeza fácil.

## Acessório para emulsionar



O acessório perfeito para bater, mexer ou emulsionar ovos ou natas. Para um melhor aumento de volume e consistência firme, utilize a regulação de velocidade baixa. Criar sobremesas deliciosas ou maionese nunca foi tão fácil!

## Tecnologia PowerChop



# PowerChop

A tecnologia PowerChop é uma combinação do formato da lâmina, do ângulo de corte e da taça interior que fornece resultados de corte superiores, eficaz tanto em ingredientes macios como duros. Também é perfeita para preparar purés e misturar massas para bolo!



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Acessórios

**Incluído:** Lâminas em S, Lâmina picadora, Acessório para ralar grosseiramente, Acessório para emulsionar, Acessórios para ralar finamente, Acessório para fatiar finamente, Acessório para granular

## Especificações gerais

**Número de discos para fatiar:** 3

**Número de regulações de velocidade:** 2 + pressão

**Caraterísticas do produto:** Compartimento do fio integrado, Suporte antideslize, Impulso

## Especificações técnicas

**Potência:** 650 W

**Voltagem:** 220-240 V

**Frequência:** 50/60 Hz

**Capacidade da taça:** 2 L

**Capacidade do jarro:** 1,75 L

**Comprimento do cabo de alimentação:** 1,0 m

**RPM da liquidificadora (máx.):** 21 000 rpm

**RPM da taça (máx.):** 1900 rpm

**Capacidade máxima da taça:** 1,5 L

**Capacidade máxima do jarro:** 1,0 L

## Design

**Cor:** Branca

## Acabamento

**Material dos acessórios:** Aço inoxidável

**Material do jarro:** Plástico SAN

**Material da estrutura principal:** Plástico ABS

## Assistência

**2 anos de garantia mundial**

## Sustentabilidade

**Embalagem:** > 90% de materiais reciclados

**Manual do utilizador:** 100% de papel reciclado

## Peso e dimensões

**Dimensões do produto (CxLxA):**

244x244x377 mm

