

PHILIPS

Robot de bucătărie

Daily Collection

650 W

2 viteze + puls

Bol de 2,1 l

Accesorii pentru peste 15 de funcții

HR7627/00



Varietate maximă de rețete, efort minim

Prepari pâine, prăjituri, băuturi și mai multe acasă

Acest robot de bucătărie din colecția Philips Daily are un design compact ce include un bol de 2,1 l și o varietate de accesorii de înaltă performanță. Prepararea în casă a alimentelor delicioase nu a mai fost niciodată atât de ușoară!

Precizie puternică

- Tehnologie PowerChop pentru performanțe superioare de tocare

Varietate maximă de rețete

- Dispozitiv de emulsifiere pentru frișcă și albușuri de ou
- Accesorii pentru disc din oțel inoxidabil de înaltă performanță
- Lamă în formă de S din oțel inoxidabil, ascuțită și puternică, pentru tocare
- Până la 5 porții dintr-o dată

Asamblare, utilizare și curățare extrem de ușoare

- Fără murdărie din centrul bolului grație lipsei axului intern
- Tub de alimentare cu 40% mai mare (în comparație cu Philips HR7625)
- Motor de 650 W pentru procesare puternică
- Setări cu 2 viteze și puls pentru control maxim
- Accesorii lavabile în mașină



asimpleswitch.com

Repere

Setări cu 2 viteze și impuls



Pentru cele mai bune rezultate, utilizează setarea de viteză redusă (viteza 1) pentru a bate frișcă, ouă, a face pateuri și aluat de pâine. Setarea la viteza cea mai mare (viteza 2) este adecvată pentru tocarea cepei și a cărnii, amestecarea supelor și a smoothie-urilor sau pentru raderea, felierea, răzuirea legumelor.

Tub de alimentare cu 40% mai mare



Noul robot de bucătărie Philips Daily Collection este prevăzut cu un tub de alimentare cu 40% mai mare decât la modelul anterior HR7625, economisind timpul de pre-tăiere a fructelor și legumelor

Accesorii pt. disc din oțel inoxidabil



Este de ajuns să selectezi accesoriul corect pentru disc din oțel inoxidabil pentru a pregăti ingredientul favorit și să îl fixezi cu un clic în suportul discului. Performanța a fost testată extensiv pentru a oferi cele mai bune rezultate de feliere și radere.

Procesare puternică

650 W

Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor puternic ce asigură putere și control pentru pregătirea tuturor rețetelor tale favorite.

Până la 5 porții dintr-o dată



Bolul generos de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l) îți permite să amesteci până la 5 porții de supă dintr-o singură mișcare.

Accesorii lavabile în mașină



Toate accesoriile robotului de bucătărie Philips pot fi puse în raftul de sus al mașinii de spălat vase pentru curățare ușoară.

Dispozitiv de emulsifiere



Instrumentul perfect pentru bătut rapid, bătut cu telul sau emulsifierea ouălor sau frișcă bătută. Pentru cel mai crescut volum și cel mai

fin rezultat, utilizează setarea la viteză redusă. Pregătirea unor deserturi delicioase și a maionezei nu a fost niciodată mai ușoară!

Tehnologie PowerChop



PowerChop

Tehnologia PowerChop este o combinație între forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere și castronul interior, care oferă rezultate de tocare superioare atât pentru ingredientele moi, cât și pentru cele tari. Este, de asemenea, perfectă pentru prepararea piureurilor și pentru amestecarea aluaturilor pentru prăjituri!



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

Incluse: Lamă în formă de S pentru bloc tăietor, Cuțit de tocare, Accesoriu de radere mare, Dispozitiv de emulsifiere, Accesoriu de radere mărunță, Accesoriu de feliere fină, Instrument de granulare

Specificații generale

Număr de discuri pentru feliere: 3

Număr setări de viteză: 2 + puls

Caracteristicile produsului: Compartiment pentru cablu integrat, Sistem anti-alunecare, Puls

Specificații tehnice

Alimentare: 650 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50/60 Hz

Capacitate castron: 2 l

Capacitate vas: 1,75 l

Lungime cablu: 1,0 m

Turație blender (max): 21000 RPM

Turație bol (max): 1900 RPM

Capacitatea de lucru a bolului: 1,5 l

Capacitatea de lucru a vasului: 1,0 l

Design

Culoare: Alb

Finisaj

Materialul accesoriilor: Oțel inoxidabil

Material vas: SAN din plastic

Material corp principal: Plastic ABS

Service

Garanție internațională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 244 x 244 x 377 mm

