

# PHILIPS

Procesador de  
alimentos

Daily Collection

650 W

Recipiente de 2,1 L

HR7627/91



## Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de 2,1 L y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa.

### Fácil de armar, usar y limpiar

- 2 velocidades y pulsador para un máximo control
- Tubo de alimentación 40% más grande (en comparación con el modelo de Philips HR7625)
- Motor de 650 W para un procesado potente
- Accesorios aptos para lavavajillas
- No deja residuos en el centro del recipiente ya que no posee un eje interno

### Máxima variedad de recetas

- Herramienta emulsionante para cremas y clara de huevo
- Inserciones de disco de acero inoxidable de alto rendimiento
- Cuchilla en forma de S, de acero inoxidable, afilada y resistente para picar
- Hasta 5 raciones en un solo uso



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destacados

## 2 velocidades y pulsador



Para obtener los mejores resultados, utiliza el ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. El ajuste de velocidad más alto (velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras o rallar verduras.

## Tubo de alimentación 40% más grande



Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips viene con un orificio de entrada un 40% más grande que el modelo anterior HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora de cortar frutas y verduras.

## Procesado potente

# 650 W

Este procesador de alimentos de Philips ofrece un potente motor que ofrece potencia y control para preparar todas tus recetas favoritas.

## Accesorios aptos para lavavajillas



Todos los accesorios del procesador de alimentos Avance incluidos en la caja se pueden lavar en el lavavajillas.

## No deja residuos en el centro del recipiente



Este procesador de alimentos de Philips, a diferencia de otros más baratos, no cuenta con un eje interior en el centro del recipiente. Esto significa que no podrán filtrarse ni las sopas ni otros líquidos por el centro del recipiente, así el procesador de alimentos y la encimera se mantendrán siempre limpios. Esto también hace que el montaje del artefacto sea mucho más fácil, solo presione el soporte de accesorios para colocarlo en su lugar en el recipiente guiándose por los acoplamientos.

## Herramienta emulsionante



La herramienta perfecta para batir o emulsionar cremas y claras de huevo. Para mayor aumento de volumen y esponjosidad elija la velocidad más baja. Hacer la mayonesa o postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

## Inserciones de disco de acero inox.



Seleccione el disco de acero inoxidable adecuado para preparar su ingrediente favorito y empújelo en el soporte de discos. Este aparato se ha probado ampliamente para proporcionarle los mejores resultados de corte.

## Cuchilla en forma de S de acero inoxidable



La cuchilla en S de acero inoxidable afilada y resistente pica de forma muy rápida verduras como la cebolla. También se puede utilizar para otros ingredientes como nueces, carnes, o incluso para picar ingredientes para la base de un delicioso pay.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y

Soporte antideslizante: Y

Velocidades: 2 + turbo

Tamaño del producto (L. x An. x AL.): 244 x 244 x 377 mm

RPM del recipiente (máx.): Hasta 1900 rpm

RPM del recipiente (mín.): Hasta 1500 rpm

Capacidad de procesamiento máxima del recipiente: 1,5 L (seco/líquido)

Capacidad del recipiente: 2,1 L

Capacidad de procesamiento máxima del recipiente.: 500 g (harina)

## Accesorios

Disco para emulsionar: Y

Herramienta para amasar: Y

Cantidad de accesorios/discos: 3

Cuchillo para picar de acero inoxidable: bate, pica, desmenuza, corta, incorpora, hace puré, muele

Cuchilla en S de acero inoxidable: Y

Accesorio de disco: rallar: Y

Accesorio de disco: cortar en tiras (gruesas): Y

Accesorio de disco: cortar en rodajas (finas): Y

## Especificaciones de diseño

El recipiente incluye tapa: SAN

Armazón: ABS

Herramienta para amasar: PP

Empujador: SAN

Botón de velocidad: ABS

Inserciones de discos, cuchillo picador: Acero inoxidable

Soporte para cuchillo: PP

## Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz

Energía: 650 W

Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno mecánico de 1,5 seg.

Voltaje: 220-240 V

