

PHILIPS

Robot da cucina

Viva Collection

1000 W

5 in 1

Recipiente da 3,4 l



HR7751/00



Un pasto nuovo ogni giorno in tutta comodità Con recipiente e bicchiere capienti per tutta la famiglia

Il nuovo robot da cucina Viva è un sistema 5 in 1 con un recipiente da 3,4 l, frullatore da 2,2 l, centrifuga e spremiagrumi. La tecnologia PowerChop consente di sminuzzare al meglio gli ingredienti.

Facile da usare

- Accessori e combinazioni di velocità con codifica a colori
- Accessori lavabili in lavastoviglie
- Dischi XXL da 18 cm per tritare tutti gli ingredienti in modo più veloce

Potente e preciso

- 2 impostazioni della velocità e funzione a impulsi per il massimo controllo
- Recipiente e bicchiere frullatore di grande capacità per tutta la famiglia

Accessori attentamente selezionati per i migliori risultati

- Disco doppio per sminuzzare (fine e grossolano)
- Spremiagrumi e centrifuga da 2 bicchieri

Super veloce

- 1000 W: elevata potenza del motore per prestazioni rapide
- Lama in acciaio inox con tecnologia PowerChop



asimpleswitch.com

In evidenza

Recipiente e bicchiere frullatore XL



L'ampio recipiente da 3,4 litri ha una capacità di lavoro di 2 litri e consente di preparare in una sola volta fino a 7 porzioni di minestra, 7 albumi o 1,7 kg di impasto. Il vaso frullatore da 2,2 litri contiene fino a 1,5 litri di ingredienti e consente di creare facilmente fino a 5 porzioni di frullato in una sola volta.

Accessori/velocità con codifica a colori

Abbinare il colore della velocità con quello dell'accessorio per risultati ottimali.

Tecnologia PowerChop



La tecnologia PowerChop è una combinazione di forma della lama, angolo di taglio e recipiente interno che garantisce una tritatura di elevata qualità degli ingredienti morbidi e duri. È perfetta anche per preparare puree e mescolare gli impasti per le torte!

Dischi XXL per tritare più velocemente

Grazie ai dischi XXL (18 cm), il robot da cucina Philips ti garantisce prestazioni più veloci facendoti risparmiare tempo e sforzi mentre cucini.

Accessori lavabili in lavastoviglie



Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips inclusi nella confezione possono essere lavati in lavastoviglie.

Motore da 1000 W



Questo robot da cucina Philips ha un potente motore a 2 velocità e funzione impulsi, offrendo potenza e controllo per preparare tutte le tue ricette preferite.

2 impostaz. velocità e funzione impulsi



Per i migliori risultati, utilizza l'impostazione lenta (velocità 1) per montare panna, albumi e preparare pane e impasti. L'impostazione più

veloce (velocità 2) è indicata per sminuzzare cipolle e carne, preparare zuppe e frullati o tagliuzzare, affettare o grattugiare verdure.

Centrifuga da 2 bicchieri



Questo accessorio per centrifuga da 2 bicchieri è ideale per estrarre succo fresco da tutti i tipi di frutta, come mele, carote, angurie e uva.

Disco per sminuzzare doppio

Il disco doppio per sminuzzare (fine e grossolano) è adatto per tutti i tipi di verdura.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO₂. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

Specifiche

Accessori

In dotazione: Gruppo lame a S, Spremiagrumi, Accessorio per grattugiare grossolanamente, Accessorio emulsionante, Accessorio per grattugiare finemente, Accessorio robot da cucina, Recipiente, Accessorio per impastare, Disco reversibile, Accessorio regolabile per affettare

Caratteristiche generali

Dischi regolabili per affettare: 1-7 mm
Numero di impostazioni di velocità: 2 + funzione a impulsi
Caratteristiche del prodotto: Lavabile in lavastoviglie, Piedini antiscivolo, impulso

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

Specifiche tecniche

Capacità recipiente: 3,4 L
Capacità di lavorazione recipiente: 2,4 L
Capacità bicchiere: 2,2 L

Capacità di lavorazione bicchiere: 1,75 L
Lunghezza cavo: 1,2 m
Frequenza: 50-60 Hz
Potenza: 1000 W

Design

Colore: Bianco
Colore del pannello di controllo: Viva viola

Rifiniture

Materiale lama: Acciaio inox
Materiale del corpo principale: Plastica AMS

