

PHILIPS

Robot de bucătărie


Viva Collection

750 W

Configurație compactă 3 în 1

Bol de 2,1 l

Accesorii pentru peste 28 de funcții



HR7761/00



Varietate maximă de rețete, efort minim

Prepară în casă tarte, produse gratinate, salate și mai multe

Robotul de bucătărie dispune de o configurație compactă 3 în 1, cu bol de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l), blender și râșniță. De asemenea, dispune și de 5 inserții de disc din oțel inoxidabil care îți permit să crezi o varietate largă de rețete preferate.

Precizie puternică

- Motor de 750 W pentru procesare puternică
- Tehnologie PowerChop pentru performanțe superioare de tocare
- Setări cu 2 viteze și puls pentru control maxim
- Accesorii pentru a îndeplini cu ușurință peste 28 de funcții

Fără efort

- Combinații de accesorii și viteze pe baza unui cod al culorilor
- Cuplaje și instrumente pentru asamblare ușoară

Fiabilitate excelentă

- Accesorii cu disc pentru feliere, radere și granulare
- Baza robustă este stabilă și la frământare
- Accesorii lavabile în mașină
- Vas rezistent la spargere pentru utilizare intensă

Varietate maximă de rețete


- Până la 5 porții dintr-o dată



asimpleswitch.com

Repere

Procesare puternică



Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor puternic cu 2 setări pentru viteză și puls, care asigură putere și control pentru pregătirea tuturor rețetelor tale favorite.

Tehnologie PowerChop



PowerChop

Tehnologia PowerChop este o combinație între forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere și castronul interior, care oferă rezultate de tocare superioare atât pentru ingredientele moi, cât și pentru cele tari. Este, de asemenea, perfectă pentru prepararea piureurilor și pentru amestecarea aluaturilor pentru prăjituri!

Accesorii pentru peste 28 de funcții

Accesoriile - lavabile în mașina de spălat vase - constau într-un instrument de frământat pentru amestecarea și frământarea aluatului. Un cuțit din oțel inoxidabil pentru prepararea cârnii și a legumelor. Diverse accesorii de disc pentru radere și măcinare. Un recipient de 1 l rezistent la șocuri pentru amestecarea, zdrobirea și agitatea diverselor ingrediente. Un disc de emulsifiere pentru prepararea alimentelor precum frișca și maioneza. O râșniță pentru măcinarea boabelor de cafea, de exemplu

Vas rezistent



Vasul rezistent la spargere de 1,75 litri are o capacitate de lucru de 1 litru, pentru până la 5 porții de smoothie odată.

Până la 5 porții dintr-o dată



Bolul generos de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l) îți permite să amesteci până la 5 porții de supă dintr-o singură mișcare.

Accesorii/viteze cu cod al culorilor



Potrivește culoarea asociată vitezei cu culoarea accesoriului pentru rezultate optimizate.

Cuplaje și instrumente

Acest robot de bucătărie de la Philips este conceput pentru a fi foarte ușor de asamblat. Componentele acestuia pur și simplu se îmbină grație designului adaptabil, inteligent al accesoriilor.

Accesorii de disc din oțel



Alege pur și simplu accesoriul de disc potrivit (pentru feliere, radere, granulare) pentru a pregăti mâncarea ta preferată și montează-l printr-o apăsare pe suportul pentru discuri.

Accesorii lavabile în mașină



Accesoriile lavabile în mașină

Bază solidă



Baza robustă este stabilă și la frământare



asimpleswitch.com

Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

Incluse: Lamă în formă de S pentru bloc tăietor, Accesoriu de radere mare, Dispozitiv de feliere grosieră, Dispozitiv de emulsifiere, Accesoriu de radere mărunță, Accesoriu de feliere fină, Instrument de granulare, Vas, Instrument de feliere Julienne, Instr. de frământare, Râșniță

Specificații generale

Număr setări de viteză: 2 + puls

Caracteristicile produsului: Compartiment pentru cablu integrat, Sistem anti-alunecare, Puls

Specificații tehnice

Alimentare: 750 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50-60 Hz

Capacitate castron: 2 l

Capacitate vas: 1,75 l

Capacitate măcinare: 250 ml

Lungime cablu: 1,0 m

Turație blender (max): 21000 rpm

Turație bol (max): 1900 rpm

Capacitatea de lucru a bolului: 1,5 l

Capacitatea de lucru a vasului: 1,0 l

Design

Culoare: Crem metalic

Finisaj

Materialul accesoriilor: Oțel inoxidabil

Material vas: SAN din plastic

Material corp principal: Plastic ABS

Service

Garanție internațională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 210 x 210 x 368 mm

