

# PHILIPS

Robot de bucătărie

Viva Collection

750 W

Configurație compactă 3 în 1

Bol de 2 l

Accesorii pentru peste 28 de funcții



HR7762/90



## Varietate maximă de rețete, efort minim

Prepară în casă tarte, produse gratinate, salate și mai multe

Robotul de bucătărie Philips dispune de o configurație 3 în 1 compactă cu bol de 2 l, blender și râșniță. De asemenea, dispune de 4 inserții de disc din oțel inoxidabil care îți permit să crezi o varietate largă de rețete preferate. Depozitare accesorii inclusă.

### Precizie puternică

- Motor de 750 W pentru procesare puternică
- Tehnologie PowerChop pentru performanțe superioare de tocare
- Setări cu 2 viteze și puls pentru control maxim
- Accesorii pentru a îndeplini cu ușurință peste 28 de funcții

### Fără efort

- Combinații de accesorii și viteze pe baza unui cod al culorilor
- Cuplaje și instrumente pentru asamblare ușoară
- Depozit practic pentru accesorii inclus

### Fiabilitate excelentă

- Discuri din oțel pentru feliere, radere granulare și tăiere cartofi prăjiți
- Accesorii lavabile în mașină
- Vas rezistent la spargere pentru utilizare intensă

### Varietate maximă de rețete

- Până la 5 porții dintr-o dată



asimpleswitch.com

# Repere

## Procesare puternică



Acest robot de bucătărie Philips oferă un motor puternic cu 2 setări pentru viteză și puls, care asigură putere și control pentru pregătirea tuturor rețetelor tale favorite.

## Tehnologie PowerChop



### PowerChop

Tehnologia PowerChop este o combinație între forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere și castronul interior, care oferă rezultate de tocare superioare atât pentru ingredientele moi, cât și pentru cele tari. Este, de asemenea, perfectă pentru prepararea piureurilor și pentru amestecarea aluaturilor pentru prăjituri!

## Accesorii pentru peste 28 de funcții

Accesoriile - lavabile în mașina de spălat vase - constau într-un instrument de frământat pentru amestecarea și frământarea aluatului. Un cuțit din oțel inoxidabil pentru prepararea cârnii și a legumelor. Diverse accesorii de disc pentru radere și măcinare. Un recipient de 1 l rezistent la șocuri pentru amestecarea, zdrobirea și agitarea diverselor ingrediente. Un disc de emulsifiere pentru prepararea alimentelor precum frișca și maioneza. O rășniță pentru măcinarea boabelor de cafea, de exemplu

## Până la 5 porții dintr-o dată



Bolul generos de 2,1 l (capacitate de lucru 1,5 l) îți permite să amesteci până la 5 porții de supă dintr-o singură mișcare.

## Vas rezistent



Vasul rezistent la spargere de 1,75 litri are o capacitate de lucru de 1 litru, pentru până la 5 porții de smoothie odată.

## Cuple și instrumente

Acest robot de bucătărie de la Philips este conceput pentru a fi foarte ușor de asamblat. Componentele acestuia pur și simplu se îmbină grație designului adaptabil, inteligent al accesoriilor.

## Accesorii/viteze cu cod al culorilor



Potrivește culoarea asociată vitezei cu culoarea accesoriului pentru rezultate optimizate.

## Depozit accesorii inclus



Cutia pentru depozitarea accesoriilor îți păstrează accesoriile robotului de bucătărie Philips la îndemână. Totodată, te ajută să păstrezi la loc sigur toate accesoriile ascuțite din oțel inoxidabil!

## Accesorii lavabile în mașină



Toate accesoriile robotului de bucătărie Philips incluse în cutia ta sunt lavabile în mașină.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Sigla Philips EcoLogic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Accesorii

Cutie de depozitare a accesoriilor

Vas pentru blender

Disc de emulsifiere

Disc pt. tăiat cartofi pai

Disc de granulare

Râșnița

Instr. de frământare

Disc reversibil: feliere/radere (mare/măruntă)

Lamă în formă de S din oțel inoxidabil

## Specificații de design

Culori: Negru

## Specificații generale

Viteze: 2 + puls

Lungime cablu: 1 m

Capacitatea râșniței: 250 ml

Dimensiune vas blender: 1,75 L

Capacitate de lucru vas blender: 1,0 l

Capacitate bol: 2 l

Capacitate de lucru max. bol: 1,5 l (conținut uscat/lichid)

Capacitate de lucru max. bol: 500 g (făină)

Turație blender și râșniță (max): Până la 21000 rpm

Turație blender și râșniță (min): Până la 16500 rpm

Turație bol (max): Până la 1900 rpm

Turație bol (min): Până la 1500 rpm

Dimensiune produs (LxGxÎ): 210x210x368 mm

## Specificații tehnice

Alimentare: 750 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: 50-60 Hz

Siguranță: Detectare a capacului și a bolului, frânare mecanică în 1,5 s

