



Foodprocessor

- 1300 W
- Kompakt 4-i-1-oppsett
- 3,4 l bolle
- Ettrykks auto-knapper

HR7778/00

Størst mulig utvalg av oppskrifter, minst mulig anstrengelse

Lag hjemmebakete brød, kaker, drikker og mer

Denne foodprocessoren i Philips Avance-serien er den allsidige løsningen til kjøkkenet. Den har en nyskapende eltekrok i metall, en kraftig motor på 1300 W, og en ettrykks autoknapp for deig. Det har aldri vært enklere å bake brød.

Fordeler

[Nå er det svært enkelt å lage hjemmebakete brød og kaker](#)

- Dobbel ballongvisp til krem og eggehviter
- Eltekrok i metall for perfekt brøddeig
- Knivenhet for miksing og blanding av kakedeig

[Ha full kontroll på effekt- og hastighetsinnstillingene](#)

- PowerChop-teknologien gir førsteklasses hakkeytelse
- Ettrykks autoknapper til brøddeig, visping og is

[Enkel tilberedning og rengjøring uten anstrengelse](#)

- Ekstra store plater på 18 cm for raskere gjennomføring av alle ingredienser

- Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin
- Bolle og mikserkanne med stor kapasitet for hele familien

[Nøye utvalgte tilbehør for de beste resultatene](#)

- Plater i rustfritt stål for å skive, skjære, strimle og kutte pommes frites
- Sitruspresse og sentrifugal juicer med maskefilter og kapasitet til 6 glass

PHILIPS

Funksjoner

Dobbel ballongvisp i metall



Den doble ballongvispen i metall sammen med en ettrykks autoknapp skaper luftige eggehviter (opptil 600 % større volum) og perfekt krem (opptil 200 % større volum). Det har aldri vært enklere å lage deilige desserter!

Nyskapende eltekrok i metall



Sammen med den sterke motoren lager denne eltekroken i metall raskt en deigklump av ingrediensene. Når deigen er formet, jobber den nyskapende eltekroken med deigen med akkurat passe kraft slik at du kan lage de mest velsmakende brødene.

Knivenhet

PowerChop-teknologi



PowerChop

PowerChop-teknologi er en kombinasjon av knivform, kuttevinkel og en innerbolle som gir overlegne hakkeresultater for både myke og harde ingredienser. Den er også perfekt for å lage pureer og blande kakedeiger.

Ettrykks auto-knapper



I tillegg til den manuelle kontrollen med 12 hastigheter og puls leveres denne Avance-foodprocessoren med tre ettrykks autoknapper. For å velge dem dreier du bare kontrollbryteren til på-posisjonen og trykker på en av de tre autoknappene. Motoren angir deretter automatisk riktig hastighet og pulsfunksjoner for å oppnå best mulig resultat.

Ekstra store plater for raskere gjennomføring

Takket være de ekstra store platene (18 cm) vil foodprocessoren til Philips gir deg raskere ytelse som gjør at du sparer både tid og krefter.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør

Inkludert

S-knivenhet

Sitruspresse
Rengjøringsverktøy

data kan endres
2018, Juni 7

Tilbehør som kan vaskes i oppvaskmaskin



Alt Philips-foodprocessor-tilbehør som følger med i esken, kan vaskes i oppvaskmaskin.

Ekstra stor bolle og mikserkanne



Den ekstra store bollen på 3,4 l har en arbeidskapasitet på 2 l for å håndtere opptil syv porsjoner suppe, syv eggehviter eller 1,7 kg med deig. En mikserkanne på 2,2 l håndterer 1,5 l ingredienser for opptil fem smoothieporsjoner på én gang.

Fire skiver i rustfritt stål



Denne foodprocessoren leveres med fire ekstra skiver i rustfritt stål: én vendbar strimleskive (fint og grovt) for alle typer grønnsaker, én maleskive til poteter eller ost, én julienne-skive til tynne grønnsaksstrimler og én pommes frites-skive til tykke potetstrimler.

Sentrifugal juicer for 6 glass



Denne foodprocessoren leveres med profesjonelt juicertilbehør. Takket være det ekstra store materøret og det patenterte, store metallgitterfilteret kan den juice opptil 200 % raskere enn andre foodprocessor-juicere. Det patenterte mikromaskefilteret av rustfritt stål presser ut hver eneste dråpe, slik at du får mer juice. Og takket være den ergonomiske designen er den raskere å rengjøre og oppbevare.

Avance Collection

Grovt strimletilbehør
Verktøy til grovkutting
Dobbel visp
Fint strimletilbehør
Verktøy til finkutting
Verktøy til foodprocessor
Kanne
Elteredskap
Vendbar plate
Slikkepott

Arbeidsmengde for
mikserkannen 1,5 l

Overflate

Materialtilbehør Rustfritt stål / plast
Materiale, kanne SAN
Materiale i hoved- Rustfritt stål
delen

Mål og vekt

Mål, produkt 289 x 254 x 436 millimeter
(L x B x H)

Mål, emballasje

Høyde 49,50 cm
Bredde 59,00 cm
Dybde 39,00 cm
Nettovekt 8,72 kg
Bruttovekt 11,17 kg
EAN 08710103567592
Antallet produkter 1
som følger med
Opprinnelsesland CN
Harmonisert system- 850940
kode

Ytre eske

Lengde 60,50 cm
Bredde 40,00 cm
Høyde 50,50 cm
Bruttovekt 12,29 kg
EAN 18710103567599
Antall emballasjer 1

Generelle spesifikasjoner

Justerbare kutte- 1–7 mm
skiver
Funksjoner 32+
Antall hastighetsinn- 12 + pulsfunksjon
stillinger
Produktfunksjoner Kan vaskes i oppvaskmaskin
Integrert ledningsoppbevaring
Sklisikre føtter
Av/på-knapp
Puls
Oppbevaringsrom

Tekniske spesifikasjoner

Drift 1300 W
Spenning 220–240 V
Frekvens 50/60 Hz
Ledningslengde 1,2 m
RPM-hurtigmikser 20 000 rpm
(maks.)
RPM-bolle (maks.) 1700 rpm
Maks. kapasitet for 3,4 L
foodprocessorbollen
Effektiv kapasitet for 2 L
foodprocessorbollen
Maks. kapasitet for 2,2 l
mikserkannen

* Valgfritt tilbehør ikke tilgjengelig i alle markeder.



data kan endres
2018, Juni 7
Version: 25.3.1
EAN: 08710103567592

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com