

# PHILIPS

## 厨师机

Avance Collection

900瓦

7档速度和暂动功能

方便的6合1设置



HR7955/01



## 无与伦比的效果，贴心设计，便于使用 蛋糕、面包、比萨饼、小甜饼、冰昔、汤等等

呈现全新美食的飞利浦厨房料理机 - 无与伦比的性能和多功能性，贴心设计，便于使用！

### 无可比拟的和面、搅拌、搅打效果

- 强劲的 900 瓦马达带来始终如一、无可比拟的效果
- 行星式搅拌动作，充分混合原料
- 4 升金属碗，可揉制多达 1300 克面团
- 7 档速度控制和暂动功能，操控自如
- 金属和面钩、打蛋器和搅拌器具有卓越的性能

### 贴心设计，便于使用

- 易于清洁，弧边设计，覆盖铰接
- 升降式和面棒，提供了完全的加工杯入口，便于使用
- 可快速释放的吸脚，便于轻松提起和移动



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 强劲的 900 瓦马达



强劲的 900 瓦马达带来始终如一、无可比拟的效果。

### 行星式搅拌动作



行星式搅拌动作允许和面、搅拌和搅打工具以特别的方式向后和向前运动，而不只是简单的打圈，因而可以触及加工杯的所有角落，制作出光滑、混合均匀的食品。

### 7 档速度控制和暂动功能



多档速度和暂动功能，可实现全面控制和制作丰富多样的食品。

### 带手柄的 4 升金属碗



坚固耐用的 4 升大金属碗可以舒适地揉制多达 1300 克面团，让您一次制作多达 4 个 12 英寸的比萨饼或 2 条面包。金属手柄便于携带和倾倒。防溅保护盖可避免使用过程中发生飞溅。

### 结实耐用的金属碗用具



金属和面钩、搅拌器和打蛋器只需旋紧即可锁定到位。专门设计的和面钩可模仿用手和面，从而确保面团光滑、无结块。

### 更易清洁



采用弧边和间隙设计，清洁轻松便利。另附可用洗碗机清洗的加工杯和配件。

### 开放式支臂，更易使用

开放式支臂可向上摇摆至实际位置，让您可以轻松安装和拆卸加工杯工具。单手一推即可关闭。开放式支臂还为您提供完全的加工杯入口，检查均匀度或添加原料时这是一项非常实用的功能。

### 可快速释放的吸脚

专门设计的可快速释放吸脚，便于轻松拉动和提起。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 附件

随附: 和面工具

## 普通参数

速度设置档数: 7 档速度 + 暂动功能

产品功能: 防滑底座, 脉冲

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100% 可回收纸

## 技术规格

米杯容量: 4 升

功率: 900 瓦

## 设计

颜色: 白色和灰色

## 表面处理

附件材料: 不锈钢

材料杯: 不锈钢

机身材料: 塑料 ABS

