

PHILIPS

Amasadora

Avance Collection

900 W

7 velocidades y turbo

Ajustes sencillos 6 en 1



HR7958/00



Resultados inigualables, más fácil de lo que crees

Tartas, pan, pizza, galletas, batidos, sopas y mucho más

Presentamos la amasadora de Philips: rendimiento y versatilidad sin igual y más fácil de usar de lo que piensas.

Amasar, mezclar y montar con resultados incomparables

- Potente motor de 900 W para obtener siempre los mejores resultados
- Acción de amasado planetaria para mezclar bien los ingredientes
- 7 controles de velocidad y turbo para obtener el máximo control
- Recipiente de metal de 4 l para una cantidad de hasta 1300 g de masa
- El gancho para amasar de metal, el levantaclaras y la varilla están diseñados para rendir al máximo

Accesorios versátiles y de alto rendimiento

- Jarra de la batidora de 1,25 l con cuchilla desmontable fácil de limpiar
- El robot de cocina de 1,5 l es capaz de cortar, picar, trocear y rallar
- Exprimidor para preparar zumo recién hecho en tan solo unos minutos
- Molinillo
- Picadora de carne con introducción automática

Más fácil de lo que piensas

- Un único brazo abierto para poder acceder a todas las partes del recipiente y colocar más fácil las herramientas
- Más fácil de limpiar gracias a la bisagra cubierta y bordes redondeados



asimpleswitch.com

Destacados

Potente motor de 900 W



Potente motor de 900 W para obtener siempre los mejores resultados.

Acción de amasado planetaria



Esta acción de amasado permite que las herramientas para amasar, mezclar y montar nata realicen un movimiento único hacia atrás y hacia delante y no solo en círculo. Con este movimiento se llega a todas las esquinas del recipiente y se mezclan mucho mejor los ingredientes.

Recipiente de metal de 4 l con mango



El recipiente de metal grande y resistente de 4 l permite amasar cómodamente hasta 1300 g de masa para que puedas preparar hasta 4 pizzas o 2 hogazas de pan de una sola vez. El mango metálico permite transportar y servir fácilmente el contenido del recipiente, mientras que el protector contra salpicaduras evita las salpicaduras durante su uso.

7 controles de velocidad y turbo



Las distintas velocidades y la opción de turbo proporcionan un control máximo para una variedad ilimitada de recetas.

Herramientas del recipiente de metal resistentes



El gancho para amasar de metal, el levantaclaras y la varilla encajan fácilmente en su sitio con un simple giro. El gancho para amasar está especialmente diseñado para amasar a mano y garantizar así una masa uniforme y sin grumos.

Un único brazo abierto para un uso más sencillo



El brazo gira hacia arriba de forma práctica para que puedas colocar y desmontar fácilmente las herramientas del recipiente. Se puede cerrar dándole un simple toque con la mano. El brazo también te ofrece un acceso total al recipiente, una práctica función para comprobar la consistencia o añadir los ingredientes.

Jarra de la batidora de 1,25 l



Basada en la tecnología líder para batidoras de Philips, el accesorio para batidora de alto rendimiento dispone de una cuchilla de 4 hojas que bate frutas, hace purés de verduras y pica hielo sin esfuerzo para que puedas disfrutar de deliciosos batidos, de sabrosas salsas y puedas elaborar la comida de tu bebé en cuestión de minutos.

Robot de cocina de 1,5 l



El recipiente del robot de cocina es fácil de montar e incorpora discos para cortar, picar, trocear o rallar todo tipo de ingredientes, desde verduras hasta frutos secos y queso.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Accesorios incluidos

Batidora de 1,2 l
Robot de cocina de 1,5 l con discos
Recipiente de metal de 4 l
Exprimidor
Molinillo
Picadora de carne
Gancho para amasar de metal

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco y gris
Material de la carcasa: ABS
Material de las herramientas del recipiente:
Metal
Material del recipiente: Acero inoxidable

Especificaciones generales

Velocidades: 7 + turbo

Especificaciones técnicas

Potencia: 900 W

