

PHILIPS

NIVEA

FOR MEN

Aparat de ras NIVEA
FOR MEN

Dispozitiv tubular de tundere
precis

HS8040



Bărbierit lin, piele sănătoasă

Sistem de dozare a gelului

Flaconul de gel de ras NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele prin intermediul capetelor de bărbierire, catifelând în timpul bărbieririi. Gelul conține mușețel și vitamine pentru a vă proteja pielea împotriva iritațiilor

Bărbierit hidratant și liniștitor

- Sistem de dozare gel NIVEA FOR MEN

Reumplere facilă cu gel de bărbierit

- Sistem integrat reumplere cartușe

Sistem de protecție a pielii

- Sistem Flex Tracker

Alunecare ușoară


- Inele de alunecare

Vă puteți rade în duș sau afară

- Utilizare umedă

Repere

Sistem de dozare gel




Gelul de bărbierit hidratant NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele

Sistem integrat reumplere cartușe




Pur și simplu pompați gelul de bărbierit NIVEA FOR MEN din tubul de rezervă în aparatul de bărbierit Philips NIVEA FOR MEN.

Sistem Flex Tracker



Sistemul Flex Tracker urmărește automat curbele feței și protejează împotriva iritației pielii.

Inele de alunecare



Capetele de bărbierit au inele de alunecare unice care permit aparatului să alunece lin pe față.

Utilizare umedă



Bărbieritul la duș economisește timp și vă oferă senzația proaspătă de bărbierit umed.

Specificații

Performanțe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Tehnologia Lift & Cut
Urmărire a conturului: Sistem Flex Tracker
Confort al pielii: Sistem de dozare gel NIVEA FOR MEN, Inele de alunecare
Modelare: Dispozitiv de tundere cu precizie, delicat cu pielea

Ușor de utilizat

Afișaj: Indicator pentru baterie încărcată complet, Indicator pentru baterie descărcată, Indicator de încărcare, Dispozitiv de blocare pentru transport
Încărcare: Reîncărcabilă, Încărcare rapidă, Fără fir
Încărcare: 4 ore
Umed și uscat: Utilizare la duș
Durată de bărbierire: 13 zile
Curățarea: Lavabil

Design

Finisaj: Lăcuit

Accesorii

Creme & Loțiuni: Tub pentru gel de bărbierit inițial de 28 ml
Stand: Stativ de încărcare
Husă: Husă moale
Întreținere: Capac de protecție

Alimentare

Durată de funcționare: 40 minut

