

PHILIPS

NIVEA

FOR MEN

Rasoio NIVEA FOR
MEN

Regolabarba ruotante di
precisione

HS8040



Rasatura perfetta, pelle sana

Sistema di erogazione della crema

La crema per la rasatura NIVEA FOR MEN viene distribuita direttamente sulla pelle dalle testine di rasatura assicurando l'idratazione durante la rasatura. La sua formulazione è arricchita di vitamine e camomilla per proteggere la pelle dalle irritazioni.

Ora potete depilarvi anche sotto la doccia

- Impermeabile

Sistema di protezione della pelle

- Sistema Flex Tracker

Idratazione e benessere durante la rasatura

- Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN

Facile sistema di riempimento della crema per la rasatura

- Sistema riempimento cartucce integrato

Estrema scorrevolezza

- Anelli di scorrimento


In evidenza

Sistema Flex Tracker




Il sistema Flex Tracker segue automaticamente le curve del viso e protegge la pelle dalle irritazioni.

Anelli di scorrimento



Le testine di rasatura sono dotate degli esclusivi anelli, che consentono al rasoio di scorrere facilmente sul volto.

Sistema di erogazione del balsamo



La crema idratante per la rasatura NIVEA FOR MEN viene erogata direttamente sulla pelle

Sistema riempimento cartucce integrato



Basta introdurre la crema per la rasatura NIVEA FOR MEN dal flaconcino direttamente nel rasoio Philips NIVEA FOR MEN.

Impermeabile



La rasatura sotto la doccia vi consente di risparmiare tempo e vi regala una sensazione di freschezza.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Tecnologia Lift & Cut
Segue le linee del volto: Sistema Flex Tracker
Comfort per la pelle: Dispenser di balsamo NIVEA FOR MEN, Anelli di scorrimento
Styling: "trimmer di precisione, delicato sulla pelle"

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria carica, Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Chiusura di sicurezza da viaggio
Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida, Cordless
Carica: 4 ore
Wet&Dry: Utilizzabile sotto la doccia
Tempo di rasatura: 13 giorni
Pulizia: Lavabili

Design

Rifiniture: Laccatura

Accessori

Creme e lozioni: Bottiglietta di crema per la rasatura da 28 ml
Piedistallo: Supporto per ricarica
Custodia: Custodia morbida
Manutenzione: Cappuccio di protezione

Assorbimento

Tempo di funzionamento: 40 min

