

Philips
Cinéma maison Soundbar

HSB3280



Donnez vie à vos jeux

avec ce haut-parleur d'extrêmes graves sans fil

Le système Philips SoundBar HSB3280 délivre de puissants effets audio que votre téléviseur à écran plat ne peut reproduire. Ce système monopiece avec haut-parleur d'extrêmes graves sans fil ne nécessite aucun haut-parleur supplémentaire ni câbles.

Qualité audio exceptionnelle

- Dolby Virtual Speaker pour un son ambiophonique réaliste
- Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Puissance totale de 300 W eff.
- Connexion USB pour photos et musique stockées sur clés de mémoire USB
- Entrée MP3 pour écouter de la musique depuis des baladeurs

Conçu pour agrémenter votre espace

- Le design du SoundBar s'ajuste le mieux à un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus
- Installation murale ou sur une table
- Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil pour des basses profondes, sans câbles

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (eff.): 300 W eff. total
- Système audio: Dolby ProLogic II, Système Dolby Virtual Speaker, Stéréo
- Modes d'égaliseur: Action, Classique, Concert, Drame, Jeux, Jazz, Nouvelles, Fête, Rock, Sports

Accentuation du son

- Mode jeu: Course, Tir, Sport, Arcade
- Mode film: Action, Concert, Drame, Science-fiction

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB
- Connexions arrière: 2 entrées numériques coaxiales, Sortie vidéo composite (CVBS)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D
- AV 2: Entrée CVBS, Entrée audio G/D

Lecture audio

- Supports de lecture: Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM

Haut-parleurs

- Type de caisson d'extrêmes graves: Actif
- Impédance de haut-parleur: 6 ohms
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleurs de graves de 6,5 po
- Gamme de fréquence d'extrêmes graves: 35-200 Hz
- Impédance du haut-parleur d'extrêmes graves: 4 ohms

Accessoires

- Accessoires inclus: Support de fixation murale, Télécommande, Manuel d'utilisation, Piles pour télécommande, antenne FM, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Feuillet de garantie

international

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 800 x 91 x 95 mm
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 800 x 100 x 100 mm
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 170 x 378 x 302 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 397 x 375 x 354 mm

Connexion audio

- Connexion sans fil: Bande de fréquence : 2,4 GHz, Modulation : GFSK, Technologie : fréquence adaptative

Carton externe

- Poids brut: 9 kg
- Carton externe (l x l x H): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- Poids net: 7,7 kg
- Nombre d'emballages consommateur: 1
- Poids à vide: 1,3 kg
- CUP: 6 09585 17223 4

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 39,7 x 37,5 x 35 cm
- Poids brut: 9 kg
- Poids net: 7,7 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 1,3 kg
- CUP: 6 09585 17223 4

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 110 V, 50 Hz

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
- Poids: 0 kg



Date de publication
2013-03-04

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 000 53174
UPC: 6 09585 17223 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com