



Philips  
Домашний кинотеатр 5.1  
с 3D-направленными АС

3D Blu-ray  
док для iPod/iPhone



HTB7590KD

Мощное звучание с 3D-направленными АС у вас дома

Одержимые звуком

Усиьте впечатления от звучания домашнего кинотеатра с 3D-направленными АС! Воспроизводите любимые фильмы и музыку, в том числе с дисков 3D Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 7000.

**Незабываемые впечатления от прослушивания**

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- 3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате
- Технология DynamicSurround для более глубокого погружения в звук

**Просто наслаждайтесь всеми развлечениями**

- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Прилагаемая док-станция для удобного воспроизведения с iPod/iPhone
- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ
- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

**Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр**

- Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами

**PHILIPS**

## Особенности

### CinemaPerfect HD




CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

### 3D-направленные динамики



3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.

### Подключение беспроводных тыловых АС



Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные

с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

### Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете наслаждаться Full HD 3D.


### MyRemote от Philips



Приложение Philips MyRemote позволяет использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ для управления аудио-/видеоустройствами Philips, подключенным к вашей домашней сети Wi-Fi — мгновенное управление из любой точки дома. Приложение содержит ряд полезных функций, среди которых SimplyShare, при помощи которой можно организовать беспроводную потоковую передачу медиаконтента; MySound для индивидуальной настройки параметров

звучания; и SurroundMe для оптимальной калибровки объемного звука.

### DynamicSurround



Высокотехнологичные пространственные алгоритмы DynamicSurround точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной среде объемного звука. Это дарит слушателям ощущение настоящего погружения в звук, создаваемый системой 7.1. Использование меньшего числа излучателей позволяет экономить место и не загромождать помещение, как при использовании систем 7.1, но при этом в полной мере сохраняется эффект объемного звука.

### Карaoke для развлечений



Карaoke для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

# Характеристики

## Звук

- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Surround Plus, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность АС центрального канала: 230 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 4 x 135 Вт
- Выходная мощность сабвуфера: 230 Вт
- Общая среднев. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 Ом
- Излучатели напольных АС: НЧ-динамики 2 x 3"
- Частотный диапазон напольной АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 5 Ом
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Аудиовход, Входной разъем микрофона, USB
- Встроенные разъемы: Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Защищенные разъемы АС, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Слот для карты SD/SDHC, Беспроводные тыловые АС
- Приложение MyRemote: "Мой Звук", SimplyShare, SurroundMe, Виртуальный пульт ДУ
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

## Функции управления

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

## Тюнер/прием/передача

- Интернет-радио: Да
- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Питание

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2—0,25 Вт

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронное руководство пользователя

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 56 x 344 мм
- Вес основного устройства: 3,35 кг
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 266 x 87 x 99 мм
- Вес АС центрального канала: 0,98 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная напольная АС (ШxВxГ): 247 x 242 x 1100 мм
- Вес фронтальной АС: 1,17 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 4 м

- Тыловая напольная АС (ШxВxГ): 247 x 242 x 1100 мм
- Вес тыловой АС: 1,17 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 353 x 302 мм
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м
- Вес сабвуфера: 3,9 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 675 x 388 x 548 мм
- Вес, включая упаковку: 25,25 кг

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Специальная камера для Skype\*, Беспроводной модуль для тыловых АС RWSS5512
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Док-станция для iPod/iPhone DCK3061, Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)



Дата выпуска 2014-09-26

Версия: 2.0.2

12 NC: 8670 001 03725  
EAN: 87 12581 69087 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Специальная камера FreeTalk Skype <TALK-7191>, подробную информацию см. на веб-сайте [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)