


Philips  
Soundbar-Lautsprecher

3.1 CH Kabelloser Subwoofer

Dolby Digital  
HDMI ARC  
300 W

HTL3325



## Die Spannung im Sound

Ihr 4K-Fernseher ist schlank: Der Sound muss dies nicht sein. Diese leistungsstarke Soundbar mit kabellosem Subwoofer bietet vollen, satten Sound und kristallklare Dialoge. Von subtilsten Momenten bis hin zu spannenden Kampfszenen – Shows und Filme werden zum Leben erweckt.

### Spitzenklang, den Sie wollen

- 3 Kanäle: Treiber für Mittel- und Hochtöner
- 300 W Ausgangsleistung. Satter Sound
- Zentraler Lautsprecher für brillante Dialoge. Hören Sie jedes Wort
- Dolby Audio. Mitten im Geschehen
- Kabelloser Subwoofer. Tiefere Bässe

### Musik und Filme

- Bluetooth- und USB-Verbindungen
- HDMI-Ausgang (ARC). Steuern Sie die Soundbar ganz einfach mit Ihrer Fernbedienung
- Robustes Metallgitter für klaren Sound

### Sehen. Hören. Lieben.

- Auf Ihrem TV-Tisch, an der Wand oder auf einer ebenen Oberfläche platzieren
- Schlanker Subwoofer
- Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten
- Unverwechselbares geometrisches Design. Niedriges Profil

**PHILIPS**

## Daten

### Ton

- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 200 W
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 100 W
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: 300 W

### Lautsprecher

- Lautsprechertreiber des Hauptgeräts: L: Breitband (52 mm) + Hochtöner; R: Breitband (52 mm) + Hochtöner; C: Breitband (52 mm) x 2
- Subwoofer-Typ: Aktiver, Kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Treiber: 1 x Niederfrequenz (165,1 mm)

### Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), USB, Audio (3,5-mm-Buchse)

### Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Stand-by-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff

### Design

- Wandmontage

### Leistung

- Stand-by-Stromverbrauch: Hauptgerät: < 0,5 W; Subwoofer: < 2 W
- Stromverbrauch Subwoofer: 25 W

- Stromverbrauch Hauptgerät: 25 W
- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz

### Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Subwoofer (B x H x T): 150 x 412 x 310 mm

### Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte

### Verpackungsmaße

- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 101,5 x 44 x 18 cm
- Bruttogewicht: 10,3 kg
- Nettogewicht: 7,7 kg
- Eigengewicht: 2,6 kg
- EAN: 48 95229 10234 7

### Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Außenkarton (L x B x H): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
- Bruttogewicht: 22 kg
- Nettogewicht: 15,4 kg
- Eigengewicht: 6,6 kg
- GTIN: 1 48 95229 10234 4

## Besonderheiten

### Kraftvoller Sound

Das Knistern des Laserfeuers. Das Tosen einer Menschenmenge. Ob Filme oder Sport – mit dieser 300-W-Soundbar holen Sie mehr aus Ihren Lieblingsinhalten heraus. Drei Kanäle liefern Ihnen den Sound Ihrer Lieblingssendungen. Der leistungsstarke, schlanke kabellose Subwoofer verstärkt die Bässe erheblich. Explosionen dröhnen, und die Musik klingt tief und intensiv.

### Kristallklarer Dialog

Der zentrale Lautsprecher dieser Soundbar sorgt für klare und ausgewogene Dialoge. Sie hören jedes Wort, egal, ob Sie sich auf dem Ecksitz oder direkt in der Mitte des Raums befinden.

### Dolby Digital

Tauchen Sie in Ihre Lieblingssendungen und -filme. Diese Soundbar mit kabellosem Subwoofer unterstützt das Dolby Digital Surround Sound-Format für ein noch breiteres und fesselnderes Erlebnis.

### Ihre Lieblingsmusik

Film vorbei? Zeit für eine Diskussion über das Serienfinale? Wenn die Handlung auf dem Bildschirm zu Ende ist, schalten Sie die Soundbar auf Bluetooth um, und starten Sie eine Playlist. Oder spielen Sie Ihre Musik direkt über USB ab. Genießen Sie den gleichen kräftigen Klang, egal, was Sie gerne hören.

### Unverwechselbares Design

Das schlichte, geometrische Design und das niedrige Profil machen in jedem Zuhause einen Eindruck. Für die Platzierung stehen Ihnen dank der mitgelieferten Wandhalterungen alle Optionen offen. Durch das schlanke Design fällt der leistungsstarke Subwoofer gar nicht auf.

### Jede Quelle

Anschluss über HDMI, Audio-Eingang, USB und mehr. Über den HDMI-Ausgang (ARC) können Sie die Soundbar mit Ihrer TV-Fernbedienung steuern.



Ausstellungsdatum  
2022-05-12

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 62967  
EAN: 48 95229 10234 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)