


Philips  
SoundBar skaļrunis

3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Dolby Digital  
HDMI ARC  
300 W

**HTL3325**



## Skaņas drāma

Jūsu 4K televizors ir plāns – skaņai tādai nav jābūt. Šis jaudīgais SoundBar skaļrunis ar bezvadu basu skaļruni sniedz pilnīgu, bagātīgu skaņu un kristālskaidru dialogu. No pieklusināta kadra līdz aizraujošām kaujas ainām – šovi un filmas atdzīvojas.

### **Tieši tāda skaņa, kādu vēlaties**

- 3 kanāli: vidējā diapazona frekvenču skaļruni un augsto frekvenču skaļruni
- 300 W izeja. Jaudīga skaņa
- Centrālais skaļrunis skaidram dialogam. Sadzirdiet katru vārdu
- Dolby Audio. Esiet pašā notikumu vidū
- Bezvadu basu skaļrunis. Dziļāks bass

### **Mūzika un filmas**

- Bluetooth un USB savienojumi
- HDMI-izeja (ARC). Kontrolējiet SoundBar skaļruni ar TV tālvadības pulti
- Robusts metāla siets skaidrai skaņai

### **Ieraugiet. Izdzirdiet. Iemīliet.**

- Novietojiet uz TV galdiņa, pie sienas vai uz jebkuras līdzenas virsmas
- Plānas formas basu skaļrunis
- Iekļautas sienas skavas
- Atšķirīgs ģeometrisks dizains. Zems profils

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Skaņa

- Skaļruņa izejas jauda: 200 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 100 W
- Skaļruņu sistēmas izvades jauda: 300 W

## Skaļruņi

- Galvenās ierīces skaļruņi: L: pilna diapazona skaļrunis (52 mm/2 collu) + augsto frekvenču skaļrunis; R: pilna diapazona skaļrunis (52 mm/2 collu) + augsto frekvenču skaļrunis; C: pilna diapazona skaļrunis (52 mm/2 collu) x 2
- Basu skaļruņa tips: Aktīvs, Bezvadu basu skaļrunis
- Basu skaļruņa draiveri: 1 x zemo frekvenču skaļrunis (165,1 mm/6,5 collu)

## Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), USB, Audio ieeja (3,5 mm ligzda)

## Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve

## Dizains

- Piestiprināma pie sienas

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: Galvenā ierīce: <0,5 W; Basu skaļrunis: <2 W

- Basu skaļruņa enerģijas patēriņš: 25 W
- Galvenās ierīces enerģijas patēriņš: 25 W
- Galvenās ierīces strāvas padeve: 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Basu skaļruņa energopadeve: 100-240 V ~, 50/60 Hz

## Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 150 x 412 x 310 mm

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: 1 x CR2025 baterija, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra

## Iesaiņojuma izmēri

- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 101,5 x 44 x 18 cm
- Bruto svars: 10,3 kg
- Neto svars: 7,7 kg
- Taras svars: 2,6 kg
- EAN: 48 95229 10234 7

## Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Outer carton (L x W x H): 103,5 x 19,5 x 57,5 cm
- Bruto svars: 22 kg
- Neto svars: 15,4 kg
- Taras svars: 6,6 kg
- GTIN: 1 48 95229 10234 4

# Izceltie produkti

## Spēcīga skaņa

Lāzera kamīna sprakšķēšana. Pūļa rēkšana. Šis 300 W SoundBar skaļrunis ļauj jums izbaudīt saturu pilnībā, sākot no filmām un beidzot ar sporta pārraidēm. Trīs kanāli atbrīvo jūsu iemīļotāko šovu skaņu. Jaudīgais, plānais basu skaļrunis ievērojami pastiprina basu. Sprādzieni dārdēs, un mūzikai būs dziļa un bagātīga skaņa.

## Kristālskaids dialogs

Šis SoundBar centrālais skaļrunis nodrošina skaidru un izteiktu dialogu, turklāt arī patīkami sabalansētu. Jūs sadzirdēsiet katru vārdu – vai jūs sēdētu stūrī, vai pašā istabas vidū.

## Dolby Digital

Lai jūs aizrauj jūsu iemīļotākie šovi un filmas. Šis SoundBar skaļrunis ar bezvadu basu skaļruni atbalsta Dolby Digital telpiskās skaņas formātu, iegūstot vēl plašāku pieredzi ar klātesamības efektu.

## Jūsu iemīļotākās melodijas

Filma ir galā? Laiks pēcfilmas diskusijai? Kad drāma uz ekrāna beigsies, pārslēdziet SoundBar skaļruni uz Bluetooth un sagatavojiet atskaņošanas sarakstu. Vai arī atskaņojiet melodijas tieši no USB. Jums patiks šī bagātīgā skaņa, lai ko arī jūs klausītos.

## Atšķirīgs dizains

Šis skaistais un vienkāršais ģeometriskais dizains un zema profila iederēsies katrā mājā. Kad jādodomā, kur to novietot, iekļautās sienas skavas paver plašas iespējas. Jaudīgā basu skaļruņa plānā forma ļauj to viegli paslēpt.

## Jebkurš avots.

Pievienojieties, izmantojot HDMI, audio ieeju, USB un ne tikai to vien. HDMI-izeja (ARC) jums ļauj kontrolēt SoundBar skaļruni ar TV tālvadības pulti.



Izlaides datums  
2020-07-09

Versija: 3.0.1

12 NC: 8670 001 62967  
EAN: 48 95229 10234 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)