




Philips Звуковая панель

Звук 5.1, беспроводной
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC и NFC
HDMI 4K-2K
технологией Ambisound



HTL7140B

Эффект объемного пространственного звучания для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Саундбар (звуковая панель) Philips HTL7140B оснащена инновационной запатентованной технологией Ambisound и создает эффект объемного пространственного звучания. 5.1-канальная система с общей выходной мощностью 320 Вт и точно направленные излучатели — насладитесь непревзойденным качеством звука.

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Технология Ambisound для реалистичного объемного звучания
- 5.1-канальный звук: объемное пространственное звучание
- Специальный центральный канал для чистого звучания голоса
- Точное расположение излучателей для широкой звуковой панорамы
- Мощное звучание 320 Вт
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- НЧ-динамик 8" для динамичных басов


Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

PHILIPS


Особенности

Ambisound



Благодаря технологии Ambisound этот стильный саундбар обеспечивает поистине захватывающее многоканальное объемное звучание. Насладитесь полным погружением в 5.1-канальный звук вне зависимости от вашего положения, размера и формы помещения; вам также не потребуется большое количество АС и проводов. Благодаря психоакустическому феномену, векторной обработке и точному расположению излучателей Ambisound гарантирует реалистичное звучание и широкую звуковую панораму.

5.1-канальный звук




HTL7140B — это 5.1-канальная система, которая создает эффект объемного звучания. В настоящее время большинство саундбаров являются 2.1-канальными, в то время как модель HTL7140B с 6 встроенными усилителями воспроизводит великолепный 5.1-канальный звук. В этих 5.1-канальных системах, оснащенных центральным каналом, фронтальными левым и правым каналами, двумя каналами объемного звучания и сабвуфером, используются те же каналы и конфигурации, что и в 2.1-канальных системах. Система поддерживает Dolby digital pro-logic 2.

Специальный центральный канал



Большинство саундбаров, представленных на рынке, являются 2.1-канальными. В таких устройствах центральный канал направлен вниз, поэтому сигнал смешивается с 2.1-канальным звуком, в связи с чем воспроизведение речи становится менее четким. Модель HTL7140B оснащена двумя специальными излучателями с отдельными усилителями, и звуковые сигналы обрабатываются по-разному. Благодаря тщательной обработке звука создается более широкая звуковая панорама (по сравнению с тем случаем, когда усилители передают одинаковый звук). Звуковая панорама выходит за пределы самого саундбара, благодаря чему вы можете легко разобрать звучание иностранной речи в телепрограмме, фильме или выпуске новостей.


HDMI 4K2K



HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 1.4, за счет чего обеспечивается поддержка видеоконтента сверхвысокой четкости (UHD). В настоящее время максимальное разрешение формата 4K составляет 4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в высоту — оно в 4 раза превышает разрешение стандартного HD-дисплея 1080p. Также формат 4K может иметь более низкое разрешение — 3840 x 2160 пикселей. Оба формата поддерживаются

стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-дисплеям современные системы домашних кинотеатров не уступают системам, которые используются в коммерческих кинотеатрах. Технологии 4K-телевизоров продолжают развиваться, поэтому мы интегрировали поддержку этого стандарта, чтобы АС отвечала требованиям будущих разработок.

Dolby Digital и DTS



Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

Точно направленные излучатели



ВЧ-динамики, расположенные под углом 45 градусов, направляют высокие частоты в боковом направлении, расширяя звуковой диапазон. Технология Ambisound для широкой звуковой панорамы — это сочетание фронтальных излучателей и точно направленных ВЧ-динамиков, собственной технологии обработки звука и высоких акустических характеристик.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Синхронизация аудиопотока, Автоограничение громкости, Фильм, Музыка, Голос, Функция Smart Sound
- Звуковая система: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
- Выходная мощность АС: 100 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 320 Вт

Громкоговорители

- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Излучатели саундбара: АС центрального канала — 2 шт., Майларовые ВЧ-динамики 1" — 2 шт., Фронтальные АС / АС объемного звучания — 4 шт.

Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, Аудиоразъем 3,5 мм, USB
- Беспроводное соединение: Поддержка Bluetooth АРТ-Х и ААС
- Встроенные разъемы: Поддержка Bluetooth АРТ-Х, NFC

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Поддержка 4K2K

Питание

- Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5

Вт

Размеры

- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 X 304 X 400 миллиметра
- Основное устройство (Ш x В x Г): 1060 X 38 X 54,5 миллиметра

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Настенный кронштейн

Дизайн

- Крепление на стене: Да

Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60678 1
- Вес брутто: 13,73 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 112 x 35,5 x 35 см
- Вес нетто: 8,63 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 5,10 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 112 x 35 x 35,5 см
- EAN: 48 95185 60678 1
- Вес брутто: 13,73 кг
- Вес нетто: 8,63 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Вес упаковки: 5,10 кг
- Тип размещения на полке: Макетная

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 106 x 3,8 x 5,5 см
- Вес: 1,5 кг



Дата выпуска 2016-05-13

Версия: 3.4.7

12 NC: 8670 001 23464
EAN: 48 95185 60678 1© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com