

飞利浦  
带扬声器的 DVD 播放机

DivX 播放  
卡拉 OK

HTP3268K



## 享受 USB 2.0 连接

### 和 MP3 创建

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机为您提供了极佳的影音娱乐体验。

#### 身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 5.1 声道环绕立体声音频输出

#### 支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放
- 可播放 RMVB、DivX、MPEG-4、MP3、WMA 和 JPEG 照片

#### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

#### 方便易用


- 一键创建 MP3，直接从 CD 创建到 USB 闪存盘

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形


# 产品亮点

## 192kHz/24 位音频 DAC




192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用，从原始模拟声波波形捕获更多信息，从而产生更丰富的音频再现效果。

## 全能播放



可播放 RMVB、DivX、MPEG-4、MP3、WMA 和 JPEG 照片

## 一键创建 MP3



在飞利浦产品上将您喜爱的 CD 的内容转换成 MP3 文件，并通过 USB 电缆将其直接存储在闪存棒或便携式媒体播放机上。在家创建 MP3 文件，无需使用电脑，甚至在播放 CD 时也可以创建 MP3，享受极致的方便性。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字, DTS

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX, RMVB
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, PCM

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 缩放

## 多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- 播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3, RMVB (RealMedia 可变比特率)

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风, USB
- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, 模拟音频多声道输出

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

## 电源

- 功耗: < 10 瓦
- 电源: 50/60 Hz, 110-240V
- 待机功耗: < 0.8 瓦

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 全球保修单, 用户手册, 保修单

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 360 x 37 x 209 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 425 x 520 x 301 毫米
- 扬声器厚度: 90 毫米
- 扬声器高度: 134 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 150 x 240 x 230 毫米
- 扬声器宽度: 94 毫米



发行日期 2010-08-24

版本: 2.1.6

12 NC: 8670 000 50951  
EAN: 87 12581 47385 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)