

Philips  
Digitale A/V-receiver



HTR5204

## Uitbreiding en vereenvoudiging van uw home entertainment

Wilt u uw DVD-speler of DVD-recorder in een compleet home entertainment-systeem veranderen? Sluit ze gewoon aan op dit stijlvolle digitale receiversysteem voor een audio/video-ervaring zoals in een bioscoop en een accurate muziekweergave.

### **Breng audio tot leven**

- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- 5.1-kanaals audio-ingang voor een beter geluid uit andere apparaten

### **Aansluitingen voor allerlei bronapparaten**

- MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers
- Ingebouwde FM/MW-tuner

### **Eenvoudig te installeren en te gebruiken**

- Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe
- Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificaties

## Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 600 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 115 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 150 - 18.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stereo
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Concert, Drama, Actie, Klassiek, Jazz, Rock, Digitaal, Sci-Fi

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: MW, FM
- RDS: Zenderaam
- Aantal voorkeurzenders: 40

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hoofdtelefoonuitgang, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: AM/MW-antenne, AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang 2x, Digitale optische ingang 2x, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, FM-antenne, TV-ingang (audio, cinch)

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 100 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Luidsprekers

- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidspreker: Drie ingangen, Magnetisch afgeschermd
- Middenluidsprekers: 1 x 2 inch tweeter, 2 x 2,5 inch woofers
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Coaxiale digitale audiokabel, Gebruiksaanwijzing, 2 AAA-batterijen, AM-antenne, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 55 x 324 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 95,5 x 198 x 75 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,62 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 435 x 93,5 x 67 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,28 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,78 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 550 x 496 x 310 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11,8 kg



# Kenmerken

## MP3-lijningang

MP3-lijningang maakt gebruik van Plug & Play-technologie waarmee u MP3-inhoud rechtstreeks kunt weergeven op uw home cinema-systeem door simpelweg uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting. U kunt nu genieten van de uitstekende geluidskwaliteit van uw Philips home cinema-systeem terwijl u uw favoriete muziek afspeelt met uw draagbare MP3-speler.

## Geavanceerde klasse D-versterker

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

## DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

## 5.1-kanaals audio-ingang

5.1-kanaals audio-ingang voor een beter geluid uit andere apparaten

## Ingebouwde FM/MW-tuner

Ingebouwde FM/MW-tuner

## Snelle en eenvoudige installatie

Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe

## Easy-fit™-aansluitingen

De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.



Publicatiedatum  
2010-09-16

Versie: 1.2.12

12 NC: 8670 000 26273  
EAN: 87 12581 30775 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)