

飞利浦
5.1 家庭影院

DVD



HTS2511

震撼环绕音效

来自微型扬声器

将影院的震撼效果带回家！带杜比数字环绕音效的超薄扬声器，提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- 裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

轻松享受您的所有影音娱乐

- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

旨在增强您在家的影院体验

- 现代设计，与您的家庭环境相得益彰

PHILIPS


产品亮点

裸露的扬声器驱动器



裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

杜比数字



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

300W RMS 功率



300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室

内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持, 您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频, 包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术, 它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上, 以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能, 与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合, 整合成一种方便的文件格式。

现代设计

现代设计, 与您的家庭环境相得益彰



规格

声音

- 均衡器设置: 游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 音效增强: 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字 5.1
- 中置扬声器输出功率: 50 瓦
- 卫星扬声器输出功率: 4 x 50 瓦
- 低音扬声器输出功率: 50 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 300 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器频率范围: 150-20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20k 赫兹
- 超低音扬声器类型: 无源
- 低音炮: 1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 20-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 8 欧姆

连接

- 前置接口: 高速 USB
- 背面连接: AUX 输入, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数码光学输入, Easy-Fit 扬声器插孔, FM 天线插孔

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG
- 视频: avi, divx, mpeg, mpg

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320kbps

视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

静态照片播放

- 压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

功率

- 功耗: 60 瓦
- 电源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待机功耗: < 0.9 瓦

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 360 x 55 x 290 毫米
- 主装置重量: 2.40 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 84.5 x 89 x 89 毫米
- 中置扬声器重量: 0.28 千克
- 中置扬声器线缆长度: 1 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 84.5 x 89 x 89 毫米
- 前置扬声器重量: 0.28 千克
- 前置扬声器线缆长度: 2 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 84.5 x 89 x 89 毫米
- 后置扬声器重量: 0.28 千克
- 后置扬声器线缆长度: 7 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚): 160 x 267.5 x 265 毫米
- 低音扬声器重量: 2.5 千克
- 低音扬声器线缆长度: 2 米
- 超低音扬声器重量: 2.5 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 520 x 310 x 377 毫米
- 重量 (含包装): 9 千克

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 复合视频线缆, FM 天线, 电源线, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单



发行日期 2014-03-13

版本: 8.1.3

12 NC: 8670 000 86286
EAN: 87 12581 63125 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com