

Philips
DVD Home
Entertainment-System



HTS3020

Atemberaubender Surround Sound von hervorragender Klarheit

Fast wie im Kino

Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie Filme im eigenen Wohnzimmer. Genießen Sie Mehrkanal-Surround Sound von USB-Laufwerken und nahezu jeder Art von Disc.

Lebendige Audio- und Videowiedergabe

- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Media Link für Medienwiedergabe von USB Flash-Laufwerken

Einfache Installation

- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang
- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Integrierter UKW-Tuner
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz

Sound

- Gesamtleistung (RMS): 200 W
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 4 x 25 W und 2 x 50 W
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 - 18000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Equalizer-Einstellungen: Action, Klassik, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport

Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungs-Formate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Video-Wiedergabesystem: PAL, NTSC

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Standbildwiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bild-Verbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40

Anschlussmöglichkeiten

- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Video-Ausgang (FBAS), UKW-Antenne, Aux-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Scart,

- Komponenten-Videoausgang
- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 220 bis 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W
- Stromverbrauch: 40 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Treiber: 3"-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 3"-Full-Range-Woofer
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 Ohm
- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Treiber: 6,5"-Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 bis 150 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, CVBS-Video kabel, UKW-Antenne, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 360 x 55 x 332 mm
- Gerätegewicht: 2,64 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 100 x 75 mm
- Gewicht des Surround-Lautspechers: 0,47 kg
- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 100 x 75 mm
- Gewicht des Center-Lautspechers: 0,66 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 123 x 310 x 369 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,875 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 564 x 302 x 380 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,3 kg

Besonderheiten

DivX Ultra-zertifiziert

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Dolby Digital und Pro Logic II

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

Fortschrittlicher Class D Amplifier

Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernsehgerät oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Wiedergabe aller Formate

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

Easy-fit™-Anschlüsse

Farbkiertierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.



Ausstellungsdatum
2017-04-04

Version: 1.1.7

12 NC: 8670 000 48729
EAN: 87 12581 45900 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com