

飞利浦
5.1 家庭影院

300W RMS 功率

DVD 播放

HTS3181



引人入胜的环绕立体声，音质清晰非凡

身临其境的电影体验

在自己安逸的房间里放松身心，沉醉在电影之中。感受高品质多声道环绕声的震撼效果、卡拉 OK 计分的乐趣、播放 USB 闪存盘内容以及几乎任何类型光盘的便利

身临其境般的音频和视频效果

- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

易于安装

- Easy-fit™ 连接器采用彩色制式，安装简单

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 内置 FM 调谐器
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

杜比数字和定向逻辑 II



内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

先进的 D 类功放器




先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音

卡拉 OK 计分



卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。


全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力


带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

全能播放



可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 还是 DVD+R DL。在一台设备上播放所有光盘，享受极致的灵活性和便利性。

Easy-fit™ 连接器



彩色编码的连接器提供一种将扬声器和亚低音扬声器连接到家庭娱乐系统中央单元的简便解决方案，只需将连接器插入中央单元背面颜色一致的接口即可。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描

音响

- 总功率 (RMS): 300 W
- 输出功率 (RMS): 6 x 50 瓦
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 40-20000 赫兹
- 信噪比: >60 dB
- 声音系统: 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式
- 均衡器设置: 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 游戏, 酒廊, 摇滚, 体育

视频播放

- 播放媒介: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 播放媒介: 音频 CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

连接

- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, FM 天线, AUX 输入, Easy-Fit 扬声器连接器, 分量视频输

出

- 前接 / 侧接: 麦克风输入 3.5 毫米插孔, USB

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 待机功耗: < 1 瓦
- 功耗: 50 W

扬声器

- 卫星音箱扬声器: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器: 磁场屏蔽
- 中置扬声器驱动程序: 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器阻抗: 8 欧姆
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 低音扬声器: 6.5 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器类型: 有源
- 超低音扬声器阻抗: 8 欧姆
- 超低音扬声器频率范围: 45 - 150 赫兹

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 用户手册, 快速入门指南, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 360 x 55 x 332 毫米
- 电视机重量: 2.64 千克
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 100 x 100 x 75 毫米
- 环绕扬声器重量: 0.47 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 100 x 100 x 75 毫米
- 中置扬声器重量: 0.67 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 123 x 310 x 369 毫米
- 超低音扬声器重量: 3.875 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 564 x 302 x 380 毫米
- 重量 (含包装): 10.4 千克



发行日期 2010-04-22

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 57571
EAN: 87 12581 51213 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com