

Philips  
Cinéma maison avec  
lecteur de DVD

HTS3372D



# Son ambiophonique spectaculaire

Comme au cinéma

Les images haute définition et le puissant son ambiophonique de cet élégant système vous procureront un divertissement imbattable à la maison. Profitez d'images impeccables grâce à la conversion à la résolution supérieure de 1080p HDMI, et accédez facilement à la musique de votre iPod avec la station d'accueil incluse.

#### Connectez-vous à des sources multiples

- Comprend une station d'accueil pour iPod
- Le port USB 2.0 permet de lire de la musique et des vidéos stockés sur un lecteur USB

#### Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Amplificateur compact de classe D avancée pour une puissance sonore supérieure
- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes

#### Pour votre espace et votre style de vie

- Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation

#### Lit toutes vos vidéos et musiques

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA et MP3, ainsi que les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R double couche

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Comprend une station d'accueil pour iPod

Utilisez la station d'accueil pour votre iPod et diffusez la musique de votre baladeur sur votre système de cinéma maison.

### HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

### Port USB 2.0

Le bus série universel USB est un protocole standard pratique à utiliser avec un ordinateur,

un périphérique ou au appareil électronique grand public. Les appareils Hi-Speed USB offrent un débit allant jusqu'à 480 Mbit/s (par rapport aux 12 Mbit/s sur les premières clés USB). Avec la connexion Hi-Speed USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner le film, la musique ou la photo, et la ou le lire.

### EasyLink

EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

### Certifié DivX Ultra

Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur le

standard MPEG-4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur disques CD-R/RW et DVD-R. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

### Accepte tous les formats

Lit pratiquement n'importe quel type de support : WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.

### Accepte tous les formats

Lit pratiquement tous les disques : CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R double couche. Faites l'expérience d'une flexibilité incomparable et profitez de la possibilité de lire vos disques sur un seul et même appareil.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 6 x 167 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
- Rapport signal/bruit: > 60 dB
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Accentuation du son: Amplificateur numérique classe D, Mode Nuit
- Modes d'égaliseur: Action, Rock, Classique, Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports

## Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Supports de lecture: DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteur pour station d'accueil, Entrée auxiliaire, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- Station d'accueil pour iPod: iPod (cinquième

génération), iPod classic, iPod mini, iPod mini (deuxième génération), iPod nano (première génération), iPod nano (deuxième génération), iPod nano (troisième génération), iPod Touch, iPod avec écran couleur

## Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation: 180 W

## Haut-parleurs

- Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves plein gamme de 3 po
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohms
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150-20 000 Hz
- Système de H.-P. central: Haut-parleur de graves plein gamme de 3 po
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohms
- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 6,5 po hautes performances
- Impédance du caisson d'extrêmes graves: 4 ohms
- Gamme de fréq. d'extrêmes graves: 40-150 Hz
- Type de caisson d'extrêmes graves: Passive

## Accessoires

- Accessoires inclus: Station d'accueil pour iPod, Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie international

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 57 x 331 mm
- Poids: 3,01 kg
- Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P): 100 x 100 x 75 mm
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,48 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 100 x 100 x 75 mm
- Poids du haut-parleur central: 0,67 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 163 x 363 x 369 mm
- Poids du caisson d'extrêmes graves: 4,703 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 557 x 307 x 425 mm
- Poids incluant l'emballage: 14,7 kg



Date de publication  
2011-06-06

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 52367  
UPC: 6 09585 17010 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)