

飞利浦
5.1 家庭影院

1000W RMS 功率

DVD 播放

HTS3373



引人入胜的环绕立体声，具有深沉强劲的低音效果

这款全数字系统能够产生出色的环绕音效，让您在家中享受影院般的电影体验。它能够播放存储于各种格式的光盘、便携式媒体播放机和 USB 记忆棒内的多种文件格式。

身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

易于安装和使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

高速 USB 2.0 连接



USB 接口是连接电脑、电脑外设和消费电子设备所广泛采用的一种连接协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使


用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

EasyLink




EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

全能播放



可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 还是 DVD+R DL。在一台设备上播放所有光盘，享受极致的灵活性和便利性。

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描

音响

- 总功率 (RMS): 1000 W
- 输出功率 (RMS): 6x167W
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 40-20000 赫兹
- 信噪比: >60 dB
- 声音系统: DTS, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式
- 均衡器设置: 摇滚, 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 酒廊, 游戏, 体育

视频播放

- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒介: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

连接

- 前接 / 侧接: 高速 USB, MP3 线路输入
- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视

频 (CVBS) 输出, AUX 输入, FM 天线, Easy-Fit 扬声器连接器, 数字同轴输入, 数码光学输入

电源

- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 1 瓦
- 功耗: 180 W

扬声器

- 附属扬声器: 4 个落地座架
- 卫星音箱扬声器: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器驱动程序: 3 英寸全频低音扬声器
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 欧姆
- 低音扬声器: 6.5 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 40-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 4 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 360 x 58 x 332 毫米
- 电视机重量: 2.8 千克
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 262 x 1199 x 264 毫米
- 环绕扬声器重量: 3.376 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 244 x 100 x 74 毫米
- 中置扬声器重量: 0.849 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 163 x 363 x 369 毫米
- 超低音扬声器重量: 4.703 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 1030 x 307 x 425 毫米
- 重量 (含包装): 21 千克



发行日期 2010-04-22

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 57374
EAN: 87 12581 51136 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com