

Philips
Système de cinéma maison
DVD

HTS3410D



Tout voir, tout écouter, tout vivre

Élégant et compact, ce cinéma maison numérique lit la plupart des disques en mode Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Superbes performances audio et vidéo

- Amplificateur Classe D à 6 canaux pour un son compact et puissant
- Son ambiophonique DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale

Accepte tous les formats

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- CD photos (JPEG) avec musique (MP3)

Installation simple et rapide

- Les connecteurs Easy-fit™ à code de couleurs simplifient le montage
- Installation simple pour l'initialisation de votre cinéma maison



PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Image/Affichage

- **Format d'image:** 4/3, 16/9
- **Convertisseur N/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Amélioration de l'image:** Balayage progressif

Son

- **Convertisseur N/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Réponse en fréquence:** 180 – 16 000 Hz
- **Rapport signal sur bruit:** > 60 dB
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** >65 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** >35 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** >85 dB
- **Système audio:** Dolby ProLogic II, DTS, Dolby Digital
- **Accentuation du son:** Amplificateur numérique classe D, Mode Nuit
- **Paramètres de l'égaliseur:** Émotion, Science-fiction, Concert, Action, Classique, Numérique, Jazz, Rock
- **Puissance FTC:** 330
- **Puissance totale (eff.):** 700 W
- **Puissance de sortie (eff.):** 6 x 115 W

Lecture vidéo

- **Supports de lecture:** CD-R/CD-RW, CD vidéo, SVCD, DVD-Video, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo)
- **Formats de compression:** MPEG-I, MPEG-2
- **Système de lecture de disque vidéo:** PAL, NTSC

Lecture audio

- **Supports de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Format de compression:** MP3, PCM
- **Débit numérique MP3:** 32-256 kbps + débit binaire variable

Lecture d'images fixes

- **Supports de lecture:** CD photos
- **Format de compression des photos:** JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- **Bandes du syntoniseur:** FM stéréo, AM
- **Syntonisation numérique automatique**
- **Mise en mémoire automatique**
- **Nombre de chaînes prédéfinies:** 40

Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** Sortie casque
- **Autres connexions:** Entrée auxiliaire, Entrée TV (audio, RCA), Sortie ligne, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie vidéo à composantes entrelacées, Sortie S-Vidéo, Antenne FM, Antenne AM, Connecteurs de haut-parleur Easy-Fit

Commodité

- **Verrouillage enfant:** Contrôle parental
- **Affichage multilingue sur écran (OSD):** Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Alimentation

- **Alimentation:** 110 V, 60 Hz
- **Consommation:** 180 W
- **Consommation en veille:** < 1 W

Haut-parleurs

- **Haut-parleur satellite:** 2 voies
- **Gamme de fréquences du H-P satellite:** 140 – 20 000 Hz
- **Impédance du haut-parleur satellite:** 3 ohm
- **Systèmes de pilotage H.P. satellite:** H-P d'aigus à dôme conique, 2 H-P pleine gamme 3 po
- **Haut-parleur central:** 2 voies, Blindage magnétique
- **Gamme de fréquences du HP central:** 140 – 20 000 Hz
- **Impédance du haut-parleur central:** 3 ohm
- **Système de pilotage H.P. central:** H-P d'aigus 1 po
- **Type de caisson d'extrêmes basses:** Passif
- **Gamme de fréq. d'extrêmes graves:** 40 – 140 Hz
- **Impédance du caisson d'extrêmes graves:** 3 ohm
- **Système de pilotage caisson de basses:** H.P. graves haute perform. 6,5 po

Accessoires

- **Piles:** 2 piles AA
- **Accessoires inclus:** Câble audio, Câble vidéo, Antenne FM, Antenne AM, Guide d'utilisation rapide
- **Télécommande:** 31 39 238 04482
- **Manuel d'utilisation:** Anglais/Français/Espagnol
- **Carte de garantie:** Version Amérique du Nord

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 53 x 365 mm
- **Poids de l'ensemble:** 4,25 kg
- **Dimensions du haut-parleur Surround (l x H x P):** 93 x 169 x 65 mm
- **Poids du haut-parleur ambiophonique:** 0,7 kg
- **Dimensions du haut-parleur central (l x H x P):** 245 x 93 x 70 mm
- **Poids du haut-parleur central:** 1,3 kg
- **Dimensions du caisson de basses (l x H x P):** 156 x 360 x 350 mm
- **Poids du caisson d'extrêmes graves:** 4,3 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 572 x 355 x 522 mm
- **Poids incluant l'emballage:** 16,2 kg

Points forts du produit

Amplificateur numérique 6x classe D

Un son parfait ne peut s'accommoder de la moindre distorsion. Les amplificateurs numériques génèrent bien moins de chaleur que les amplificateurs analogiques et sont donc plus compacts. L'amplificateur Classe D de Philips fournit une qualité sonore nettement supérieure à celle des amplificateurs numériques concurrents car il est conçu pour réduire les émissions parasites et les vibrations. En outre, il fonctionne en boucle fermée pour supprimer la distorsion et les pertes de qualité. Résultat : une qualité audio supérieure dans un volume réduit.

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur DTS/Dolby Digital intégré gère les 6 canaux audio pour une ambiophonie saisissante et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 5 canaux ambiophoniques à partir de n'importe quelle source stéréo.

Balayage progressif

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Vidéo multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience de visionnement sans limite.

L'audio multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

CD photos avec lecture MP3

CD photos est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un CD photos dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Connecteurs Easy-fit™

Les connecteurs à code de couleurs facilitent la connexion des haut-parleurs et des caissons d'extrêmes basses à l'unité centrale du système Cinéma maison. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.

Guide de démarrage rapide

Afin de vous guider lors de l'installation de votre système, Philips offre un Guide de démarrage rapide dont l'approche simple, soutenue par des illustrations claires et colorées, vous aide au fil des différentes étapes de connexion et de réglage du son et de l'image. Ces étapes sont décrites clairement en une seule page (contenue dans l'emballage). Grâce à ce guide, l'installation est rapide et aisée.



Date de publication
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 100 12734
UPC: 0 37849 95624 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com