

Philips
Système Cinéma maison
DVD

DivX Ultra

HTS3450



Vous en aurez plein la vue

avec USB Direct

Élégant et compact, ce cinéma maison numérique lit la plupart des disques en mode Dolby et DTS multicanal. Alors, détendez-vous pour plonger au cœur de l'action et vibrer au rythme de la musique.

Performances audio et vidéo exceptionnelles

- Lecture haute définition JPEG pour des images en résolution native
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images nettes et naturelles
- Les basses sont rehaussées par voie électronique
- Son ambiophonique DTS, Dolby Digital et Pro Logic II

Accepte tous les formats

- USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musique : CD, MP3-CD, CD-R/RW et Windows Media™ Audio
- CD photos (JPEG) avec musique (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Image/Affichage

- **Convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Amélioration de l'image:** Balayage progressif

Son

- **Convertisseur N/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Réponse en fréquence:** 30 - 20 000 Hz
- **Système audio:** Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- **Accentuation du son:** Amplif. dynamique des basses (DBB)
- **Puissance de sortie (eff.):** 4 x 125 W, 2 x 250 W

Haut-parleurs

- **Haut-parleur central:** Blindage magnétique
- **Système de pilotage H.P. central:** Haut-parleur d'aigus 1,75 po, 2 H-P de 3 po à gamme intégrale
- **Impédance du haut-parleur central:** 3 ohm
- **Gamme de fréquences du HP central:** 120 - 20 000 Hz
- **Haut-parleur satellite:** Blindage magnétique frontal
- **Systèmes de pilotage H.P. satellite:** Haut-parleur de graves large bande de 3 po
- **Impédance du haut-parleur satellite:** 3 ohm
- **Gamme de fréquences du H-P satellite:** 120 - 20 000 Hz
- **Système de pilotage caisson de basses:** H-P de graves 8 po haute efficacité
- **Impédance du caisson d'extrêmes graves:** 3 ohm
- **Gamme de fréq. d'extrêmes graves:** 30 - 120 Hz
- **Type de caisson d'extrêmes basses:** Actif

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- **Supports de lecture:** DVD-Video, DVD+R/+RW,

- DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, WMA
- **Supports de lecture:** DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW
- **Débit numérique MP3:** 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

- **Format de compression des photos:** JPEG
- **Supports de lecture:** DVD+R/+RW, CD-R/RW
- **Amélioration de l'image:** Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- **Nombre de canaux audio prédéfinis:** 40
- **Bandes du syntoniseur:** AM, FM

Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** USB
- **Connexions arrière:** Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Sortie VGA, Entrée coaxiale numérique, Entrée auxiliaire, Entrée TV (audio, RCA), Antenne FM, Antenne AM/MW

Accessoires

- **Accessoires inclus:** Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Antenne AM, Câble VGA, Carte d'enregistrement du produit

Alimentation

- **Alimentation:** 120 V, 60 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

Lecture haute définition JPEG

La lecture haute définition du format JPEG vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur, en résolution allant jusqu'à deux mégapixels. Vous pouvez maintenant voir vos photos numériques avec une clarté absolue, sans aucune perte de qualité ou de précision et les partager avec vos amis et votre famille dans le confort de votre foyer.

Convertisseur vidéo 12 bits/108 MHz

Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.

Amélioration dynamique des basses (DBE)

Grâce au traitement audio numérique, la fonction DBE rehausse dynamiquement les basses en fonction des préférences de l'utilisateur. Cette fonction tient compte du volume pour garantir en toutes circonstances un son sans distorsion.

USB Direct

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du système DVD Philips pour accéder directement à votre musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Certifié DivX Ultra

DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.



Date de publication
2009-01-22

Version: 2.0.5

12 NC: 8622 810 13312
UPC: 6 09585 11079 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com