

Philips  
5.1 家庭影院

HDMI 1080p

HTS3510



## 执着于音

震撼的影院级音效，深沉浑厚的低音效果

把影院的震撼效果带回家！带低音导管的震撼扬声器以及高清 HDMI 1080p 像素提升技术将您的家庭娱乐体验提升到新的境界

### 绝佳的聆听体验

- 300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 强劲的扬声器，低音导管带来卓越音质
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声

### 精心设计，提升居住空间品味

- 迷你机身设计几乎适合任何位置


### 连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 可播放 DVD、VCD、CD 和 USB 设备内容

# PHILIPS


# 产品亮点

## 带低音导管的强劲扬声器



强劲的扬声器，低音导管带来卓越音质

## 杜比数字和定向逻辑 II



内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

## 300W RMS 功率



300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

## HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## 卡拉 OK 计分



卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的

表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

## 外形小巧



迷你机身设计几乎适合任何位置

## 全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

# 规格

## 声音

- 频率响应: 20 - 20k 赫兹
- 音效增强: 夜间模式, 数码数字定向逻辑 II
- 声音系统: 杜比数字 5.1, 立体声
- 均衡器设置: 动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 爵士, 摇滚, 运动
- 信噪比: > 65 dB
- 总功率 RMS @ 30% THD: 300 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型: 1 个中置扬声器, 4 个卫星扬声器
- 中置扬声器驱动程序: 1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 8 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器: 1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗: 8 ohm

## 连接

- 前接 / 侧接: USB, 麦克风输入
- 背面连接: AUX IN 1, 插接式扬声器接口, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, FM 天线插孔, HDMI 1.3 输出

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设频道数: 40

## 功率

- 功耗: 60 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.9

## 附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 遥控器电池, FM 天线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 360 x 58 x 320 毫米
- 重量 (含包装): 12.52 千克
- 主装置重量: 2.84 千克

- 包装 (宽 x 高 x 厚): 370 x 385 x 468 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 160.9 x 95 x 92 毫米
- 中置扬声器重量: 0.77 千克
- 中置扬声器线缆长度: 3 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 95 x 160.9 x 87 毫米
- 前置扬声器重量: 0.56 千克
- 前置扬声器线缆长度: 4 米
- 后置扬声器 (宽 x 高 x 厚): 95 x 160.9 x 87 毫米
- 后置扬声器重量: 0.56 千克
- 后置扬声器线缆长度: 10 米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 120 x 307 x 369 毫米
- 低音炮重量: 3.84 千克
- 低音炮线缆长度: 4 米

## 音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

## 文件格式

- 音频: mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- 图片: JPEG, JPG

## 图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

## 光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 卡拉 OK 播放

- 高级功能: 评分, 消音
- 标准功能: 回音级别控制, 麦克风音量控制, 音高控制

## 静态照片播放

- 压缩格式: JPEG, JPEG HD
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

## 视频播放

- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, XviD
- 光盘播放系统: PAL, NTSC



发行日期 2024-05-06

版本: 18.3.7

EAN: 69 23410 70108 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com