

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD



HTS3566D



Cinéma maison haute définition

Comprend une station d'accueil pour iPod

Détendez-vous dans un système de divertissement maison incomparable avec ce système offrant un son ambiophonique et des photos nettes incroyables grâce à l'amélioration de la résolution HDMI 1080p. Il lit également presque tous les types de disques, lecteurs USB et baladeurs

Connectez-vous à des sources multiples

- Comprend une station d'accueil pour iPod
- Le port USB 2.0 permet de lire de la musique et des vidéos stockés sur un lecteur USB
- Entrée MP3 pour écouter de la musique depuis des baladeurs

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
- Son ambiophonique Dolby Digital et Pro Logic II

Lit toutes vos vidéos et musiques

- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA et MP3, ainsi que les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lit les CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R double couche

Configuration et utilisation faciles

- Contrôle de tous les composants EasyLink avec une seule télécommande
- Des haut-parleurs colonnes qui vous assurent une liberté totale
- Les connecteurs Easy-fit™ à code de couleurs simplifient le montage

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

Port USB 2.0

Le bus série universel USB est un protocole standard pratique à utiliser avec un ordinateur, un périphérique ou au appareil électronique grand public. Les appareils Hi-Speed USB offrent un débit allant jusqu'à 480 Mbit/s (par rapport aux 12 Mbit/s sur les premières clés USB). Avec la connexion Hi-Speed USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner le film, la musique ou la photo, et la ou le lire.

Accepte tous les formats

Lit pratiquement n'importe quel type de support : WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.

EasyLink

EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

Certifié DivX Ultra

Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur le standard MPEG-4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur

disques CD-R/RW et DVD-R. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

Dolby Digital et Pro Logic II

Plus besoin de décodeur externe! Le décodeur Dolby Digital intégré gère les 6 canaux audio pour une ambiophonie saisissante et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II génère 5 canaux ambiophoniques à partir de n'importe quelle source stéréo.

Haut-parleurs colonnes

Des haut-parleurs colonnes qui vous assurent une liberté totale

Accepte tous les formats

Lit pratiquement tous les disques : CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R double couche. Faites l'expérience d'une flexibilité incomparable et profitez de la possibilité de lire vos disques sur un seul et même appareil.



Spécifications

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

Son

- Puissance de sortie (eff.): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 180-14 000 Hz
- Rapport signal/bruit: >65 dB
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Accentuation du son: Amplificateur numérique classe D, Mode Nuit
- Paramètres de l'égaliseur: Rock, Action, Classique, Concert, Émotion, Lounge, Jeux, Sports

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV
- Supports de lecture: DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: CD-R/RW, CD, Clé Flash USB
- Débit numérique MP3: 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

- Format de compression des photos: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom, Diaporama avec musique

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Nombre de canaux audio prédéfinis: 40
- Bandes du syntoniseur: FM

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie S-Video, Sortie vidéo composite (CVBS), 2 entrées numériques coaxiales, Entrée auxiliaire, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W
- Consommation: 180 W

Haut-parleurs

- Systèmes de pilotage H.P. satellite: Haut-parleur de graves large bande de 3 po
- Impédance du haut-parleur satellite: 6 ohm
- Gamme de fréquences du H-P satellite: 150-20 000 Hz
- Haut-parleur central: Blindage magnétique, 3 voies

- Système de pilotage H.P. central: 1 haut-parleur d'aigus de 2 po, 2 haut-parleurs de graves de 2,5 po
- Impédance du haut-parleur central: 3 ohm
- Gamme de fréquences du HP central: 150-20 000 Hz
- Système de pilotage caisson de basses: H-P de graves 8 po haute efficacité
- Impédance du caisson d'extrêmes graves: 8 ohm
- Gamme de fréq. d'extrêmes graves: 40-150 Hz
- Type de caisson d'extrêmes graves: Passif
- Haut-parleur satellite: 2 colonnes de sol

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Feuillet de garantie international

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 435 x 58 x 360 mm
- Poids de l'ensemble: 3,7 kg
- Largeur du haut-parleur avant: 103 mm
- Hauteur du haut-parleur avant: 203 mm
- Profondeur du haut-parleur avant: 71 mm
- Poids du haut-parleur avant: 0,56 kg
- Largeur du haut-parleur arrière: 262 mm
- Hauteur du haut-parleur arrière: 1199 mm
- Profondeur du haut-parleur arrière: 264 mm
- Poids du haut-parleur arrière: 3,53 kg
- Dimensions du haut-parleur central (l x H x P): 244 x 105 x 74 mm
- Poids du haut-parleur central: 0,84 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 163 x 363 x 369 mm
- Poids du caisson d'extrêmes graves: 5,08 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 970 x 435 x 410 mm
- Poids incluant l'emballage: 22 kg

Carton externe

- Poids brut: 22,35 kg
- Poids brut: 49,273 lb
- Carton externe (l x l x H): 38,2 x 16,1 x 17,1 pouce
- Carton externe (l x l x H): 97 x 41 x 43,5 cm
- Poids net: 19 kg
- Poids net: 41,887 lb
- Poids à vide: 7,386 lb
- Poids à vide: 3,35 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 97 x 43,5 x 41 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 38,2 x 17,1 x 16,1 pouce
- Poids brut: 22,35 kg
- Poids brut: 49,273 lb
- Poids net: 41,887 lb
- Poids net: 19 kg
- Poids à vide: 7,385 lb
- Poids à vide: 3,35 kg



Date de publication
2011-06-06

Version: 5.0.10

12 NC: 8670 000 36344
UPC: 6 09585 14694 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com