

飞利浦
5.1 家庭影院

1100W RMS 功率

无线后置扬声器

HTS3578W



引人入胜的环绕立体声，具有深沉强劲的低音效果

这款全数字系统将带给您卓越的环绕立体声体验，它具有强劲的无线后置扬声器，从而消除了零乱的电缆。可以播放任何类型的光盘、便携式媒体播放机和 USB 记忆棒。

易于安装

- 无线后置扬声器，可减少房间内的电线
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

身临其境般的音频和视频效果

- DoubleBASS 双倍震撼低音带来增强的超凡低音体验
- 飞声™ 音效技术让 MP3 音乐栩栩如生
- Clear Voice 技术为电影和音乐带来更清晰的音质
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

支持各种影片和音乐


- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

无线后置扬声器




无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

DoubleBASS 双倍震撼低音



DoubleBASS 双倍震撼低音确保您可以听到迷你型低音扬声器发出的最低频的声音。它能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新改造，从而提供更震撼、更华丽的音效，给您带来丰富饱满的聆听体验。

飞声™ 音效技术



飞利浦革新的飞声音效技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的 CD 级音质。飞声音效技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技术和新一代数字信号处理器 (DSP)，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压


缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

高速 USB 2.0 连接



USB 接口是连接电脑、电脑外设和消费电子设备所广泛采用的一种连接协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

EasyLink




EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

全能播放



可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描

音响

- 输出功率 (RMS): 前置 2x170W, 环绕声 2x125W, 中置 / 低音扬声器 2x260W
- 总功率 (RMS): 1100 W
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 40-20000 赫兹
- 信噪比: >60 dB
- 声音系统: DTS, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式
- 均衡器设置: 摇滚, 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 酒廊, 游戏, 体育

视频播放

- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒介: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: CD
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

连接

- 前接 / 侧接: 麦克风输入 3.5 毫米插孔, 高速 USB, MP3 线路输入
- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, AUX 输入, 立即可用的无线连接器, FM 天线, Easy-Fit 扬声器连接器, 底座连

接器, 数字同轴输入, 数码光学输入

电源

- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 1 瓦
- 功耗: 200 W

扬声器

- 附属扬声器: 4 个落地座架, 无线后置扬声器
- 卫星音箱扬声器: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器: 磁场屏蔽, 3 路
- 中置扬声器驱动程序: 1 x 2 英寸高音扬声器, 2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 3 欧姆
- 低音扬声器: 8 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 40-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 3 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源

附件

- 随附的附件: 无线接收器, 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 435 x 57 x 375 毫米
- 电视机重量: 3.69 千克
- 接收器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 126 x 131.5 x 126 毫米
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 262 x 1199 x 264 毫米
- 环绕扬声器重量: 3.55 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 440 x 105 x 75 毫米
- 中置扬声器重量: 1.43 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 163 x 352 x 360 毫米
- 超重低音扬声器重量: 5.76 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 1030 x 595 x 411 毫米
- 重量 (含包装): 22 千克



发行日期 2010-07-02

版本: 2.2.4

12 NC: 8670 000 48808
EAN: 87 12581 45960 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com