



飞利浦  
5.1 家庭影院

双倍震撼低音  
3D 蓝光



HTS5583

## 震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

### 执着于音

把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

#### 绝佳的聆听体验

- 带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

#### 轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面
- 通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

#### 旨在增强您在家的影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

# PHILIPS


# 产品亮点

## 双倍震撼低音



功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。

## Dolby TrueHD 和 DTS-HD



Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

## 1000W RMS 功率




1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

## 全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

## HDMI 集线器




HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

## 智能电视




结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机 / 平板电脑控制您的家庭影院。

## 用于播放的触摸屏



借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

## 无线后置扬声器选项



无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。



# 规格

## 声音

- 均衡器设置：游戏，电影，音乐，新闻，原装
- 音效增强：自动音量调衡，数码数字定向逻辑 II，双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，Surround Plus，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，Dolby True HD，DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio
- 中置扬声器输出功率：166 瓦
- 卫星扬声器输出功率：2 x 166 瓦
- 低音扬声器输出功率：166 瓦
- 高身扬声器输出功率：2 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 1000 瓦

## 扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器，2 个卫星扬声器，2 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器频率范围：150-20k 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 欧姆
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗：4 欧姆
- 附属扬声器频率范围：150-20k 赫兹
- 每个高身扬声器的驱动器：1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 高身扬声器频率范围：150-20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：4 欧姆
- 超低音扬声器类型：无源
- 低音炮：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围：20-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗：4 欧姆

## 连接

- 前置接口：高速 USB，麦克风输入，Music iLINK
- 背面连接：AUX 输入，插接式扬声器接口，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数码光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，HDMI IN 1，HDMI IN 2，iPod/iPhone 基座插孔，SD/SDHC 卡插槽，Wi-Fi USB 插槽，无线后置音响
- 智能电视：MyRemote，网络冲浪，SimplyShare 互联易享

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支持，音频回传通道，自动音频输入映射，自动唇形同步，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

## 光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD，BD，BD R / BD RE，CD，CDDA，CD-R/CD-RW，DVD，DVD +R/+RW，DVD -R/-RW，SVCD，VCD

## 文件格式

- 音频：aac，mka，mp3，wma

- 图片：GIF，JPEG，JPG
- 视频：asf，avi，divx，mkv，mp4，mpeg，mpg

## 音频播放

- 压缩格式：AAC，MP3，WAV，WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

## 卡拉 OK 播放

- 标准功能：回音级别控制，麦克风音量控制，音高控制

## 视频播放

- 压缩格式：AVCHD，DivX Ultra，MPEG1，MPEG2，MPEG4，RMVB

## 静态照片播放

- 压缩格式：GIF，JPEG，JPEG HD，渐变式 JPEG，PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

## 图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps)，逐行扫描，视频像素提升

## 功率

- 功耗：105 瓦
- 电源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待机功耗：< 0.5 瓦

## 可持续发展

- 包装：电子用户手册

## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：435 x 45 x 330 毫米
- 主装置重量：3.69 千克
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：223 x 102 x 80 毫米
- 中置扬声器重量：0.57 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：90 x 187 x 82 毫米
- 前置扬声器重量：0.57 千克
- 前置扬声器线缆长度：4 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：100 x 1092 x 65 毫米
- 后置扬声器重量：0.82 千克
- 后置扬声器线缆长度：10 米
- 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚)：178 x 303 x 343 毫米
- 低音扬声器线缆长度：3 米
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：668 x 400 x 418 毫米
- 重量 (含包装)：17.6 千克
- 超低音扬声器重量：3.9 千克

## 附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座，RVSS5512 无线后置模块，STS3001 扬声器支架
- 随附的附件：2 节 AAA 电池，FM 天线，HDMI 电缆，电源线，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单

## 外箱

- EAN: 87 12581 62687 7
- 总重：17.45 千克

- 外箱 (L x (宽 x 高))：66.8 x 40 x 41.8 厘米
- 净重：14.65 千克
- 用户包装数量：1
- 自重：2.8 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) )：66.8 x 41.8 x 40 厘米
- EAN: 87 12581 62687 7
- 总重：17.45 千克
- 净重：14.65 千克
- 随附产品数量：1
- 包装类型：箱体
- 自重：2.8 千克
- 放置架子的类型：侧放

## 产品尺寸

- 线缆长度：0 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) )：43.5 x 5.55 x 34.3 厘米
- 重量：3.31 千克



发行日期 2014-10-07

版本：7.1.3

12 NC: 8670 000 85235  
EAN: 87 12581 62687 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com