

Philips Immersive Sound
Home Theater

Caixas acústicas 3D articuladas
Reprodução de Blu-ray 3D

Immersive Sound

HTS5590W



Obcecados por som

Verdadeira experiência de cinema com som distribuído uniformemente

Maximize a sua experiência de som de cinema em casa com as dinâmicas caixas acústicas 3D articuladas! Reproduza todo o seu conteúdo de entretenimento favorito, incluindo Blu-ray, no inovador Home Theater Philips da série 5000

Excelente experiência sonora

- As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
- Os 800 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Conecte e divirta-se

- Full HD 3D Blu-ray para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente
- Pronto para áudio traseiro sem fio: menos fios espalhados pela sala
- Reproduz discos Blu-ray 3D, DVDs, VCDs, CDs e dispositivos USB

PHILIPS


Destaques

Full HD 3D Blu-ray



Fique encantado com filmes 3D em sua sala com uma TV Full HD 3D. O Active 3D usa a mais moderna geração de telas de alternância rápida para uma verdadeira sensação de profundidade e realismo com uma resolução Full HD 1080 x 1920. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância. Com os filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta com uma seleção de conteúdo variada e de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround não compactado para uma experiência de áudio incrivelmente real.

Caixas acústicas 3D articuladas




As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

800 W RMS de potência



Os 800 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Dolby TrueHD e DTS-HD



O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.


Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos

subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

Acabamento moderno e brilhante



Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e formato de mídia que você desejar: discos Blu-ray 3D, DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater.

Especificações

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Som

- Resposta em frequência: 20 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de áudio: DTS, Dolby Prologic II, Estéreo, Dolby TrueHD, DTS 96/24, Dolby Digital 5.1
- Recursos de áudio: DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Controle de altos e graves, Tecnologia de aprimoramento de voz
- Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássico, Concerto, Drama, Esportes, Jazz
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 800 W

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, XviD, MPEG4, MKV
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, BD-vídeo, BD-R/RE 2.0
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, PCM
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de áudio, CD-R/RW
- Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG, GIF, HD JPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, MP3 link
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS),

Entrada digital coaxial, Conector de base, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Rede local, Áudio traseiro wireless

Alimentação

- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W
- Consumo de energia: 200 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Caixas acústicas

- Alto-falante de satélite: 4 pilares de base
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Faixa de frequência das caixas acústicas centrais: 150-20000 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Antena FM, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial, Pilhas para controle remoto, Cabo HDMI, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos
- Acessórios compatíveis: Dock para iPod DCK3060, Áudio traseiro sem fio RWSS5510, Base STS1300

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso do aparelho: 3,87 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 280 x 115 x 110 mm
- Peso do alto-falante central: 1,4 kg
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso dos alto-falantes surround: 3,77 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 5,25 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1.200 x 697 x 400 mm
- Peso, incluindo embalagem: 33,3 kg



Data de emissão
2014-08-01

Versão: 21.1.5

12 NC: 8670 000 59983
EAN: 87 12581 52567 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.