

Philips
Cinéma maison avec
lecteur de DVD



HTS6600



HDMI



Son ambiophonique hautes performances

avec Ambisound

Doté du système Ambisound, le HTS6600 délivre un son ambiophonique dans n'importe quelle pièce avec seulement 2 haut-parleurs. Facile à installer et pouvant être fixé au mur, il fournit une excellente qualité audio-vidéo.

Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Système Ambisound pour un son ambiophonique riche et sans complication
- 1080i HDMI avec suréchantillonnage vidéo haute définition
- Smart Surround optimisant les paramètres acoustiques automatiquement
- DoubleBASS pour des graves plus profondes

Ultracompact pour tous les styles de vie

- Peuvent être fixés au mur avec votre téléviseur à écran plat
- Conception sophistiquée qui s'accorde parfaitement avec tous les téléviseurs à écran plat
- Installation simple et rapide, pas de complication

Connectez-vous à des sources multiples

- Connectez votre iPod pour la lecture audio et vidéo
- USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB
- Entrée de ligne MP3 pour écouter de la musique à partir d'un baladeur



PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Image/Affichage

- **Amélioration de l'image:** Haute définition (720p, 1080i), Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

Son

- **Système audio:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- **Accentuation du son:** Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- **Paramètres de l'égaliseur:** Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, R&B, Jeux, Fête, Dessin animé, Lounge, Sports, Nouvelles

Haut-parleurs

- **Types de haut-parleurs:** 2 haut-parleurs verticaux
- **Haut-parleurs:** 8 haut-parleurs de grave large bande de 2 po
- **Impédance de haut-parleur:** 6 ohm
- **Type de caisson d'extrêmes graves:** Actif
- **Système de pilotage caisson de basses:** 1 haut-parleurs de graves de 6,5 po
- **Impédance du caisson d'extrêmes graves:** 4 ohm
- **Gamme de fréq. d'extrêmes graves:** 30 - 120 Hz

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- **Supports de lecture:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, WMA
- **Supports de lecture:** CD audio, CD-R/RW, Clé Flash USB
- **Débit numérique MP3:** 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

- **Format de compression des photos:** JPEG
- **Supports de lecture:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé Flash USB
- **Amélioration de l'image:** Diaporama avec musique, Rotation, Zoom

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- **Bandes du syntoniseur:** AM, FM

Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** Connecteur pour station d'accueil, Entrée de ligne MP3, USB
- **Connexions arrière:** Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée TV (audio, RCA), Interconnexion avec le caisson d'extrêmes graves
- **Caisson d'extrêmes graves:** Entrée numérique coaxiale, Entrée auxiliaire (RCA, 2 paires), Antenne FM, Antenne AM/MW, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Interconnexion avec l'unité principale

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P):** 370 x 242 x 180 mm
- **Poids de l'ensemble (avec support):** 3,5 kg
- **Largeur du haut-parleur (avec support):** 180 mm
- **Hauteur du haut-parleur (avec support):** 420,5 mm
- **Profondeur du haut-parleur (avec support):** 180 mm
- **Poids du haut-parleur (avec support):** 2,32 kg
- **Dimensions du caisson de basses (l x H x P):** 295 x 443 x 295 mm
- **Poids du caisson d'extrêmes graves:** 9,1 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 841 x 359 x 527 mm
- **Poids incluant l'emballage:** 22,5 kg

Accessoires

- **Accessoires inclus:** Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Station d'accueil pour iPod, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble d'entrée de ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câbles de haut-parleurs, Câble d'alimentation, Support de fixation murale, Carte d'enregistrement du produit

Alimentation

- **Alimentation:** 120 V, 60 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

Ambisound

Le système Ambisound permet de simuler de l'audio ambiophonique 5.1 canaux avec moins de haut-parleurs, peu importe la position des sièges ou la taille et la forme de la pièce, et sans une foule de câbles et de haut-parleurs encombrants.

1080i HDMI

La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface : interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est complètement rétrocompatible avec la norme DVI (Digital Video Interface : vidéo numérique interactive).

Connexion de votre iPod

Une connexion unique pour connecter la station d'accueil Philips à votre système de cinéma maison pour y diffuser le contenu de votre baladeur iPod. L'interface utilisateur étendue vous offre également un accès direct pour afficher sur le téléviseur le contenu vidéo de votre iPod.

USB Direct

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB du système DVD Philips pour accéder directement à votre musique et à vos photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Smart Surround

Bénéficiez toujours du meilleur son possible sans avoir à modifier les paramètres ambiophoniques chaque fois que vous changez de disque ou que vous passez d'un film à la musique. Contrairement aux systèmes 5.1 canaux conventionnels, qui utilisent des paramètres ambiophoniques par défaut, le système Smart Surround sélectionne automatiquement les paramètres en fonction de la source, soit de la musique stéréo ou des films ambiophoniques.

DoubleBASS

Avec le système DoubleBASS, vous êtes sûr d'entendre les basses les plus profondes, grâce aux caissons d'extrêmes graves compacts. Il capture les basses fréquences et les reproduit dans la gamme des fréquences audibles du caisson, vous offrant un son plus rythmé et avec plus de panache, et vous garantissant une expérience audio sans compromis.



Date de publication
2009-01-22

Version: 3.0.12

12 NC: 8670 000 25313
UPC: 6 09585 12206 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com