

飞利浦  
5.1 家庭影院

播放蓝光光盘

HTS7540



## 在家中畅享卓越的影院级体验

### 播放蓝光光盘

该系统具有高品质铝金属表面处理的时尚外观，能够呈现高解析度的画面和醉人的环绕声效果。扬声器可为您提供高保真环绕声，让您在家中享受影院级的感官体验。

#### 超凡的聆听体验

- 先进的数字功放器可呈现清晰、震撼的音响效果
- DoubleBASS 双倍震撼低音技术带来更加饱满、深沉的低音效果
- 软球顶高音扬声器可提供纯净的音质和清晰的语音
- Clear Voice 技术为电影和音乐带来更清晰的音质
- 飞声™ 音效技术让 MP3 音乐栩栩如生
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

#### 精心设计，提升居住空间品味

- 能源之星节能水平高、功耗低
- 时尚的外观设计，具有铝质光面和玻璃支架

#### 连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目


- 播放蓝光光盘，全高清分辨率展现清晰画面
- BD-Live\*（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### Dolby TrueHD 和 DTS-HD




Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

### DoubleBASS 双倍震撼低音技术



DoubleBASS 双倍震撼低音确保您可以听到迷你型低音扬声器发出的最低频的声音。它能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新改造，从而提供更震撼、更华丽的音效，给您带来丰富饱满的聆听体验。

### 播放蓝光光盘



蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏

上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

### BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧。

### Clear Voice 技术



对话的重要瞬间或歌曲的精彩歌词经常会被错过。返回再次播放又会破坏娱乐体验，而忽略错过的内容又会影响欣赏乐趣。Clear Voice 是一种创新的音频技术，无论是对于语音还是歌声，它都能够极大地提高发音的清晰度。它可确保您听清每一个字 - 从而让您能最充分地享受观看内容。

### 软球顶高音扬声器



软球顶高音扬声器再现清晰的高频和中频音质，增强扬声器声音的整体清晰度。

### EasyLink



EasyLink 您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特 /150 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升

## 声音

- 输出功率 (RMS): 4x125W、2x250W
- 总功率 (RMS): 1000 瓦
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 180-14000 赫兹
- 信噪比: >65 dB
- 声音系统: DTS, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式
- 均衡器设置: 摇滚, 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 酒廊, 游戏, 运动

## 视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- 播放媒介: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD 视频, BD-R/RE 2.0, USB 闪存盘 (FAT16/32), USB 硬盘 (FAT32), DVD +/-R DL (双层)

## 音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: DVD+R/+RW, 音频 CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

## 连接

- 前接 / 侧接: 高速 USB, MP3 线路输入
- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, AUX 输入, FM 天线, Easy-Fit

扬声器连接器, 以太网, 同轴数字输入, 光纤数字输入

## 电源

- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.8 瓦
- 功耗: 180 瓦

## 扬声器

- 附属扬声器: 4 个落地座架, 3 路
- 卫星音箱扬声器: 18 毫米球顶高音扬声器, 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 6 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器: 磁场屏蔽, 3 路
- 中置扬声器驱动程序: 2 x 2.5 英寸低音扬声器, 18 毫米球顶高音扬声器
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 3 欧姆
- 低音炮: 8 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 40-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 3 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源

## 附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单, HDMI 电缆

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 64 x 341 毫米
- 电视机重量: 4 千克
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 98 x 1108 x 93 毫米
- 环绕扬声器重量: 3.9 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 370 x 104 x 87 毫米
- 中置扬声器重量: 1.3 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 295 x 375 x 295 毫米
- 超重低音扬声器重量: 6.3 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 1115 x 610 x 365 毫米
- 重量 (含包装): 28 千克



发行日期 2011-04-28

版本: 8.1.8

12 NC: 8670 000 56262  
EAN: 87 12581 50449 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)