

Philips Modea
Система за домашно
кино DVD/SACD

Прогресивно сканиране

MODEA

HTS8010S



Изкуството на живота

Съчетаващ финеса на стила и характеристиките, този елегантен дизайн, спечелил много награди, ви доставя удоволствие с безкрайни часове гледане и слушане. Така че облекнете се и се потопете във филмите и музиката в удобството на дома.

Сливане на форми и функции

- Плосък дизайн, носител на награди, за монтаж на стена или поставяне върху маса
- Малък и елегантен потребителски интерфейс

Напълно интегрирана система за домашно кино

- SonoWave за пълноценен многоканален съраунд звук без усложнения
- Многоформатен DVD плейър
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Икономично и интелигентно използване на кабелите



PHILIPS

sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, 4x видеосемплиране

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 96 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >95 dB
- Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Настройки на еквилайзера: Екшън, Класика, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Научна фантастика
- Обща звукова мощност (RMS): 550 W

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, SVCD, Video CD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: Многоканален SACD, SACD стерео, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Формат на компресиране: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Слайдшоу: с музика (MP3)

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

Възможности за свързване

- Други връзки: SCART I (CVBS, S-video/RGB изход), Изход за компонентно видео (прогресивно), Аналогов звук вход ляв/десен, Цифров коаксиален вход, FM антена

Удобство

- Защита за деца: Родителски контрол
- Дистанционно управление: Многофункционално

Мощност

- Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Високоговорители

- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ома
- Говорители на сателитите: 1" пищялка с коничен купол, 3" средночестотен високоговорител
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на събуфъра: 3 ома
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Scart кабел, FM антена, Захранващ кабел, Свързващ кабел, Дистанционно управление, Конзола за монтиране на стена, Винтове за монтиране на стена x2, Ръководство за потребителя, Бързо ръководство, Гаранционен сертификат

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 251 x 277 x 134 мм
- Тегло на апарата: 2,8 кг
- Габарити на съраунд високоговорителите (Ш x В x Д): 350 x 140 x 134 мм
- Тегло на съраунд високоговорителя: 1,15 кг
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 600 x 411 x 216 мм
- Тегло на събуфъра: 9 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 664 x 350 x 464 мм
- Тегло вкл. опаковката: 18,2 кг

Акценти на продукта

SonoWave


Системата за съраунд звук SonoWave, в чиято основа се намира пълен многоканален усилвател, е с усъвършенствана технология за обработка на цифров звук, която предлага многоканален съраунд звук с помощта на по-малко високоговорители. Чрез използване на независими звукоизточници, разположени под точно определен ъгъл, в помещението се разпространява многоканален съраунд звук, който се възприема във всякакви по форма и размери помещения.

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изпизват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Умно и спретнато подреждане на кабелите

Системата за умно и спретнато подреждане на кабелите ви позволява да управлявате кабелните връзки с помощта на ергономично проектиран интерфейс.



Дата на издаване
2009-01-21

Версия: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com