

Philips Modea
DVD/SACD Home
Entertainment-System

Progressive Scan

MODEA

HTS8010S



Die Art zu leben

In vollendeter Verbindung von preisgekröntem Design und Funktion verwöhnt Sie dieses elegante Gerät mit besonders langer Video- und Audiowiedergabe. Für den entspannten, perfekten Film- und Musikgenuss in Ihrer persönlichen Umgebung.

Verbindung von Form und Funktion

- Preisgekröntes flaches Design für die Wand- oder Tischmontage
- Kleine und elegante Benutzeroberfläche

Vollständiges integriertes Home Entertainment-System

- SonoWave für vollen Mehrkanal-Surround-Sound
- DVD-Player für mehrere Formate
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Übersichtliches und durchdachtes Kabelmanagement

PHILIPS

Besonderheiten

SonoWave

Das mit einem Mehrkanal-Verstärker ausgerüstete SonoWave Surround Sound-System arbeitet mit einer erweiterten digitalen Klangverarbeitungstechnologie mit Mehrkanal-Surround Sound aus weniger Lautsprechern. Durch die Positionierung separater Treiber in ganz bestimmten Winkeln entsteht in jedem Raum – unabhängig von seiner Größe oder

Form – ein beeindruckendes Surround Sound-Klangerlebnis.

Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben.

Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Cleveres Kabelmanagement

Mit dem übersichtlichen und durchdachten Kabelmanagement können Sie Ihre Kabelverbindungen über eine ergonomisch konzipierte Schnittstelle verwalten.



Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, 4 x Video Upsampling

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >95 dB
- Soundsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Equalizer-Einstellungen: Action, Klassisch, Konzert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 550 W

Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, SVCD, Video CD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Video-Wiedergabesystem: NTSC, PAL

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: SACD Multichannel, SACD Stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Komprimierungsformat: MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Standbildwiedergabe

- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Diashow: mit Musik (MP3)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: SCART1 (FBAS, S-Video/

RGB-Ausgang), Progressiver Komponenten-Videoausgang, Analog. linker/rechter Audio-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, UKW-Antenne

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Lautsprecher


- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 25 mm Konischer-Hochtöner, 76 mm Mid-Range-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Scart-Kabel, UKW-Antenne, Netzkabel, Verbindungskabel, Fernbedienung, Wandhalterung, Schrauben für Wandmontage x 2, Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 251 x 277 x 134 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 350 x 140 x 134 mm
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 1,15 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 600 x 411 x 216 mm
- Gewicht des Subwoofers: 9 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 664 x 350 x 464 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 18,2 kg



Ausstellungsdatum
2018-04-11

Version: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com