

Philips
Cinéma maison
SoundBar DVD

HTS8100



Le cinéma maison à son meilleur avec Ambisound

Doté du système Ambisound, le système de cinéma maison HTS8100 délivre un son ambiophonique qui rehausse l'acoustique de n'importe quelle pièce. Facile à installer, ce système tout-en-un vous fera vivre le cinéma maison à son meilleur grâce à sa qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Vos contenus audio prendront vie

- Système Ambisound pour un son ambiophonique riche et sans complication
- Smart Surround optimisant les paramètres acoustiques automatiquement
- DoubleBASS pour des graves plus profondes
- Haut-parleurs d'aigus à dôme souple pour des hautes fréquences pures

Vos contenus vidéo prendront vie

- Suréchantillonnage 1080p HDMI vers la haute définition pour des images encore plus nettes
- DCDi Faroudja pour des vidéos haute qualité d'une netteté incroyable

Ultracompact pour tous les styles de vie

- Système SoundBar dans un élément unique intégré et élégant
- Conception sophistiqué qui s'accorde parfaitement avec tous les téléviseurs à écran plat

Connectez-vous à des sources multiples

- Connectez votre iPod pour la lecture audio et vidéo
- USB Direct pour photos et musique stockés sur clés de mémoire USB



PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Image/Affichage

- **Amélioration de l'image:** Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, DCDi Faroudja

Son

- **Système audio:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- **Accentuation du son:** Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- **Paramètres de l'égaliseur:** Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, R&B, Jeux, Fête, Dessin animé, Lounge, Nouvelles, Sports

Haut-parleurs

- **Types de haut-parleurs:** Intégré à l'unité principale
- **Haut-parleurs:** 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po à dôme souple, 6 haut-parleurs de grave large bande de 2,5 po
- **Impédance de haut-parleur:** 6 ohm
- **Type de caisson d'extrêmes graves:** Actif
- **Système de pilotage caisson de basses:** 1 haut-parleurs de graves de 6,5 po
- **Impédance du caisson d'extrêmes graves:** 4 ohm
- **Gamme de fréq. d'extrêmes graves:** 30 - 120 Hz

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- **Supports de lecture:** DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, WMA
- **Supports de lecture:** CD audio, CD-R/RW, Clé Flash USB
- **Débit numérique MP3:** 32-256 kbp/s et VBR

Lecture d'images fixes

- **Format de compression des photos:** JPEG
- **Supports de lecture:** CD-R/RW, DVD+R/+RW,

Clé Flash USB

- **Amélioration de l'image:** Diaporama avec musique, Rotation, Zoom

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- **Bandes du syntoniseur:** AM, FM

Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** Connecteur pour station d'accueil, Entrée de ligne MP3, USB
- **Connexions arrière:** Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée TV (audio, RCA), Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Interconnexion avec le caisson d'extrêmes graves
- **Caisson d'extrêmes graves:** Antenne FM, Antenne AM/MW, Entrée numérique coaxiale, Entrée auxiliaire (RCA, 2 paires), Interconnexion avec l'unité principale

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 935 x 146 x 136 mm
- **Poids de l'ensemble:** 7 kg
- **Dimensions du caisson de basses (l x H x P):** 295 x 446 x 295 mm
- **Poids du caisson d'extrêmes graves:** 10,5 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 1 025 x 359 x 565 mm
- **Poids incluant l'emballage:** 26,9 kg

Accessoires

- **Accessoires inclus:** Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Station d'accueil pour iPod, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble vidéo CVBS, Câble d'entrée de ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Câble d'alimentation, Support de fixation murale, Carte d'enregistrement du produit

Alimentation

- **Alimentation:** 120 V, 60 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

Points forts du produit

Ambisound

Le système Ambisound permet de simuler de l'audio ambiophonique 5.1 canaux avec moins de haut-parleurs, peu importe la position des sièges ou la taille et la forme de la pièce, et sans une foule de câbles et de haut-parleurs encombrants.

1080p HDMI

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non compressée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

DCDi Faroudja

Avec DCDi Faroudja, obtenez des vidéos haute qualité d'une netteté incroyable sur votre téléviseur à balayage progressif. Cette fonction atténue les bords inégaux qui caractérisent la vidéo à composantes entrelacées, particulièrement lors des mouvements d'images, vous offrant des scènes d'action d'apparence beaucoup plus naturelle. Faites franchir une nouvelle étape à votre expérience télévisuelle grâce à ces nouvelles images plus claires et plus fluides.

Connexion de votre iPod

Une connexion unique pour connecter la station d'accueil Philips à votre système de cinéma maison pour y diffuser le contenu de votre baladeur iPod. L'interface utilisateur étendue vous offre également un accès direct pour afficher sur le téléviseur le contenu vidéo de votre iPod.

Smart Surround

Bénéficiez toujours du meilleur son possible sans avoir à modifier les paramètres ambiophoniques chaque fois que vous changez de disque ou que vous passez d'un film à la musique. Contrairement aux systèmes 5.1 canaux conventionnels, qui utilisent des paramètres ambiophoniques par défaut, le système Smart Surround sélectionne automatiquement les paramètres en fonction de la source, soit de la musique stéréo ou des films ambiophoniques.

DoubleBASS

Avec le système DoubleBASS, vous êtes sûr d'entendre les basses les plus profondes, grâce aux caissons d'extrêmes graves compacts. Il capture les basses fréquences et les reproduit dans la gamme des fréquences audibles du caisson, vous offrant un son plus rythmé et avec plus de panache, et vous garantissant une expérience audio sans compromis.

Haut-parleurs d'aigus à dôme souple

Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple diffusent fréquences hautes et moyennes cristallines qui rehausse la qualité audio générale de vos haut-parleurs.



Date de publication
2009-01-22

Version: 4.1.1.1

12 NC: 8670 000 27554
UPC: 6 09585 12727 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com