

Philips
Home Cinéma HD avec
Ambisound

Lecture de disques Blu-ray

HTS8160B



Un son Surround haute définition pour un encombrement
minimum

Le cinéma à la maison

Profitez d'un son Surround multicanal comme au cinéma, sans être entouré d'enceintes et de fils. La Barre de son Philips avec Ambisound intègre un système Home Cinéma complet, avec lecture de disques Blu-Ray haute définition, dans un seul et même appareil.

Un son hors du commun

- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes
- Enceintes HD pour une clarté exceptionnelle et une reproduction sonore dans les moindres détails
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son surround 7.1 haute fidélité
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
- Design élégant avec finitions en aluminium et écrans de verre

Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne




reddot design award
winner 2010



PHILIPS


Points forts

Technologie Ambisound




La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Haut-parleurs HD




Spécialement étudiés pour compléter notre technologie Ambisound, ces haut-parleurs HD en forme de cône ont été conçus de façon géométrique afin de contrôler le mode directif optimal. Extrêmement compacts et denses, ces cônes innovants faits de fibre traitée permettent aux haut-parleurs de reproduire dans les moindres détails le son provenant de sources HD. Profitez désormais d'une distorsion moindre et d'un son cristallin avec tout type de source.

Dolby TrueHD et DTS-HD



Les technologies DTS-HD High Resolution Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies DTS-HD High Resolution Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

« CES Innovations Award 2007 »

Honneurs
N/A



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

CNET (Best of CES) Award - Équipements audio

Best of CES
CNET



Prix Red Dot

Prix Red Dot : conception de produit 2010

La barre de son HTS8160B est un système Home Cinéma avec lecteur Blu-ray intégré. Avec ses matériaux et finitions de haute qualité mettant en valeur ses différentes fonctions, ce produit dégage une grande élégance. Contrairement aux solutions 5.1, il n'est pas nécessaire d'acheminer des câbles autour de la pièce, et ce système se fond dans tous les décors. Grâce à la technologie Ambisound de Philips, le son des films et de la musique est totalement immersif.



x.v.Colour



Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Câble HDMI, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Télécommande, Manuel d'utilisation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale, Câble entrée ligne MP3

Lecture audio

- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable
- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB, BD vidéo, CD DivX (Ultra), DVD+R/-R DL, DVD vidéo, CD-MP3, Picture CD, CD vidéo/SVCD, CD-WMA

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Sortie HDMI, Entrée TV (audio, cinch), Interconnexion (au boîtier d'alimentation), Connecteur de synchronisation, Entrée numérique coaxiale, Entrée numérique optique
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale)

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 130 x 396 x 617 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 999 x 189 x 159 mm
- Poids de l'appareil: 11,5 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 322 x 425 x 322 mm
- Poids du caisson de basses: 12,7 kg
- Poids (emballage compris): 29 kg

Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: Enceintes à plage complète 6 X 51 mm (2 pouces)
- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Impédance des enceintes: 8 ohm(s)

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation en veille: < 0,3 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Son

- Amélioration du son: ClearVoice, Réglage graves/aigus, DoubleBass, Son Smart Surround, FullSound
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (sortie numérique avancée)
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classic, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Party, Rock, Sports

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG, GIF, JPEG HD
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station
- Bandes du tuner: FM

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG-4, WMV, XviD
- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, BD vidéo, BD-R/RE 2.0
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2017-04-09

Version: 5.2.11

12 NC: 8670 000 48902
EAN: 87 12581 46174 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com