

Philips
Sistema de Cinema em
Casa HD com tecnologia
Ambisound

Reprodução de discos Blu-ray

HTS8160B



Som surround de alta definição sem confusões

Abra as portas de sua casa ao cinema

Desfrute de um som surround multicanal com qualidade de cinema sem altifalantes e fios à sua volta. A Philips SoundBar com Ambisound incorpora um sistema completo e cinema em casa, incluindo reprodução de alta definição de discos Blu-Ray numa só unidade.

A melhor experiência de audição

- Tecnologia Ambisound para um som surround com menos altifalantes
- Altifalantes HD para ouvir os detalhes mais subtis com uma nitidez excelente
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade 7.1
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Pannel táctil para reprodução e controlo do volume intuitivos
- Design elegante com acabamento em alumínio e painéis em vidro

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento


- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- Deep Color para imagens vivas com mil milhões de cores
- x.v.Color transporta cores mais naturais para vídeos de câmaras HD
- Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod



PHILIPS


Destaques

Tecnologia Ambisound




A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

Altifalantes HD




Concebidos para serem compatíveis com a nossa tecnologia Ambisound, estes cones de altifalantes HD são concebidos geometricamente para controlar o padrão de directividade de forma otimizada. Ao utilizarem os novos cones de altifalantes compactos tratados com fibras densas, os altifalantes têm capacidade para reproduzir os detalhes mais subtis das fontes de alta definição mais exigentes. Agora pode desfrutar de um som cristalino e sem distorções com todas as fontes.

Dolby TrueHD e DTS HD



O Dolby TrueHD oferece-lhe 7.1 canais e áudio de alta resolução DTS-HD com o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá o que os artistas tinham em mente. O som de alta resolução DTS-HD e Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Reprodução de discos Blu-ray



Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Prêmios de Inovação CES 2007

Créditos
nd



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Prémio CNET (Melhor da CES, Prémio Áudio em Casa)

Melhor da CES
CNET



Prémio red dot

Prémio red dot: design do produto 2010
O SoundBar HTS8160B é um sistema de cinema em casa com leitor Blu-ray integrado. Os acabamentos e os materiais de alta qualidade, que realçam as diferentes funções, resultam numa apresentação estética elegante do produto. Ao contrário das soluções 5.1, não é necessário encaminhar cabos pela sala, permitindo a integração harmoniosa deste sistema em qualquer decoração interior da sala de estar. Graças à tecnologia Ambisound interna, a música e os filmes podem ser desfrutados com um efeito sonoro totalmente envolvente.



x.v.Colour



Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial, Cabo de entrada de linha MP3

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB, BD vídeo, CD DivX (Ultra), DVD+R/-R DL, DVD vídeo, CD MP3, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, CD WMA

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Ethernet, Saída HDMI, Entrada de TV (áudio, cinch), Interligação (a caixa de alimentação), Ligação à base, Entrada digital coaxial, Entrada digital óptica
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal)

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1130 x 396 x 617 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 999 x 189 x 159 mm
- Peso da unidade: 11,5 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 322 x 425 x 322 mm
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Peso incl. embalagem: 29 kg

Altifalantes

- Limites de freq. do subwoofer: 35-200 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Controlador do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance

- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 6X51mm (2") Controladores de gama completa
- Tipos de altifalante: Integrado com a unidade principal
- Impedância dos altifalantes: 8 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Som

- Melhoramento do som: ClearVoice, Controlos de Graves e Agudos, DoubleBass, Smart Surround, FullSound
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (Saída digital avançada)
- Definições do equalizador: Acção, Classic, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Notícias, Festa, Rock, Desporto

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, GIF, HD JPEG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- RDS: Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo, BD vídeo, BD-R/RE 2.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 5.2.11

12 NC: 8670 000 48902
EAN: 87 12581 46174 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com