



Humidificateur d'air

- Sûr et facile à nettoyer
- Technologie NanoCloud

HU4801

Un air plus sain en permanence

avec technologie d'humidification NanoCloud

L'humidificateur d'air Philips empêche le dessèchement de l'air avec une efficacité et une hygiène maximales. Il diffuse uniformément l'air humidifié dans la pièce, le tout en réduisant de 99 % la prolifération des bactéries par rapport aux appareils à ultrasons. Pas de poussière blanche ni de sols mouillés.

Avantages

Un air plus sain

- Plus sûr d'un point de vue hygiénique, sans poussière blanche* ni gouttes d'eau
- Diffuse l'air humidifié de façon uniforme dans la pièce

En permanence

- Arrêt automatique lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'humidificateur.

Simplicité

- Choisissez entre une humidification silencieuse et standard
- Conception épurée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle
- Réservoir facile à remplir

PHILIPS

Fonctions

Technologie NanoCloud



Cet humidificateur d'air Philips est doté d'un système d'évaporation avancé en trois étapes avec technologie NanoCloud. Étape 1 : le filtre absorbant de l'humidificateur piège les grandes particules telles que la poussière et les poils humains ou d'animaux en aspirant l'air sec. Étape 2 : le système d'évaporation avancé avec technologie NanoCloud introduit des molécules d'eau dans l'air pour l'humidifier, sans bactéries ni calcaire. Étape 3 : l'air sain est rejeté de l'humidificateur à une vitesse constante, pour un air humidifié sain et agréable dans votre maison, sans formation de gouttelettes d'eau.

Une humidification optimale



Diffuse l'air humidifié de façon uniforme dans la pièce. Respirez et dormez mieux à la maison grâce à un air humidifié plus sain.

Deux vitesses d'humidification



Vous avez le choix entre une humidification silencieuse ou standard pour un maximum de flexibilité.

Facilité de nettoyage exceptionnelle



Il n'a jamais été aussi simple de nettoyer un humidificateur, et son réservoir d'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Réservoir facile à remplir



Remplissez un récipient ou apportez directement le réservoir jusqu'au robinet. L'indicateur « max » affiche jusqu'où remplir le réservoir. Lorsque celui-ci est vide, l'humidificateur s'éteint automatiquement et vous indique qu'un remplissage est nécessaire.

Système d'arrêt intelligent

Lorsque le réservoir d'eau est vide et qu'il doit être rechargé, le système d'arrêt intelligent éteint l'humidificateur.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Design et finition

Couleur(s) Blanc, vert clair

Performance

Taux d'humidification 200 ml/h

Spécificités techniques

Capacité du réservoir d'eau 2 l
Durée de fonctionnement 8 heure(s)
Tension 220-240 volt
Zone couverte 25 m²
Niveau sonore 26 dB(A)

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Remplacement

Filtre humidificateur Remplacez le modèle FY2401 tous les 6 mois

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H) 249 x 249 x 339 millimètre

Dimensions de l'emballage

Hauteur 31,00 cm
Largeur 31,00 cm
Profondeur 40,50 cm
Poids net 2,85 kg
Poids brut 3,99 kg
EAN 08710103613831
Nombre de produits inclus 1
Pays d'origine CN
Code du système harmonisé 850980

Carton externe

Longueur 31,00 cm
Largeur 31,00 cm
Hauteur 40,50 cm

Poids brut 3,99 kg
EAN 18710103613838
Nombre d'emballages 1

* Absence de calcaire, ce qui évite de polluer l'air.



Les données sont sujettes
à changement
2019, juillet 8
Version: 5.2.1
EAN: 08710103714057

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com