

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

Elite+

1 种模式

1 个牙刷头



HX3714/03



经临床验证，可提供卓越的清洁效果* 清除多达 7 倍的牙菌斑*

实现从手动到声波震动的过度。从今天开始，带给您良好的洁牙体验。

创新技术

- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

经临床证明可改善口腔健康

- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

量身定制

- 计时器可促进 2 分钟全方位刷牙
- 适应新牙刷的好方式

优化您的刷牙体验

- 电池寿命
- 卡入式刷头系统


产品亮点

飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

告别牙菌斑



排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

Easy-start 刷牙动力增强程序



开始新例程要花时间习惯。这就是为什么我们的 Easy start 刷牙动力增强程序能为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

电池寿命



一次充电可持续使用长达 14 天。

卡入式刷头系统



该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其适用于飞利浦 Sonicare 牙刷柄 PowerUp Battery、Essence+/Elite+/CleanCare+。

规格

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁
2 种强度: 高, 低

包含

手柄: 1 个 Elite+
刷头: 1 个 C2 优化牙菌斑防御刷头
充电器: 1

设计和外观

颜色: 薄荷绿

清洁效能

速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟
提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
性能: 清除多达 7 倍的牙菌斑*

操作简易

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头
手柄: 人体工程学设计
电量不足指示: 指示灯显示电池状态

技术规格

电池: 充电式设计
电池类型: 镍氢电池
操作时间 (电量从满到空): 长达 14 天

功率

电压: 110-220 伏

服务

保修: 2 年全球保修

