

# PHILIPS

## sonicare

### 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

### 2 Series plaque control

### 1 种模式

### 1 个牙刷头

### HX6231/01



#### Ответы на вопросы о Philips Sonicare

##### 62 000 или 31 000 колебаний в минуту?



Более быстрое вращающееся движение головки формирует эффективную среду для удаления зубной пасты и обеспечивает более эффективную очистку. Не позволяет скапливаться налету, грязи, дыму и другим вредным веществам, способствуя более качественной гигиене полости рта.

##### Зачем нужны датчик давления на зуб?



Корректная частота колебания головки при правильном давлении, которое может измениться при использовании силиконовых, резиновых, поролоновых или металлических зубных щеток. Датчик сигнализирует, когда необходимо ослабить давление на зубы.

##### Чем отличается режим чистки?



Различные частоты колебаний обеспечивают эффективность чистки, минимизируя и предотвращая повреждение тканей.

##### Чем отличается прикосновение?



Прикосновение-режим контролирует регулярность и длительность контакта головки со слизистой поверхностью на зубах и деснах.

Встроенные функции позволяют вам, чтобы достичь максимального результата и эффективности от пользования.

Прикосновение для использования в качестве ухода за зубами имеет расширенный функционал: режим чистки, режим прикосновения, режим чистки десен, режим чистки языка, режим чистки неба, режим чистки щек, режим чистки губ, режим чистки подбородка.



## 清除多达 6 倍的牙菌斑\*

### \*与手动牙刷相比

只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

#### 为您提供看得见和感受得到的非凡去除效果

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- 比手动牙刷有效地清洁难以触及的区域
- 弯曲式刷头颈，有效地清洁后牙

#### 指导您遵循牙医建议

- Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进刷牙

#### 提供定制刷牙体验

- Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

#### 全球专业牙医的推荐

- 有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙
- 安全适用于接受牙齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者



asimpleswitch.com


# 产品亮点

## 有助于减少蛀牙



有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

## 清除多达 7 倍的牙菌斑



比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑，实现高效清洁

## 声波技术




我们的声波技术可产生创新的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得轻柔的清洁效果

## 安全且柔和




飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受牙齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

## 有效地清洁后牙




纤巧弯曲式刷头，有效地清洁后牙和难以触及的区域

## 有效地清洁难以触及的区域



这款牙刷具有纤巧弯曲式刷颈及易于抓握的刷柄，比手动牙刷有效地清洁难以触及的区域

## Easystart 刷牙动力增强功能




Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷

## Smartimer 两分钟智能计时器



这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

## Quadpacer 30 秒时段计时器



采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

<b>模式</b> 清洁: 实现卓越的每日清洁	<b>清洁效能</b> 速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟 性能: 清除多达 6 倍的牙菌斑* 健康益处: 有助于减少蛀牙 提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器	<b>技术规格</b> 电池: 充电式设计 电池类型: 镍氢电池 操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周
<b>包含</b> 牙刷柄: 1 支 2 系列牙菌斑防御型刷头 刷头: 1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头 充电器: 1	<b>操作简易</b> 牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头 刷牙时间: 长达 2 周 电量不足指示: 指示灯显示电池状态 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学	<b>功率</b> 电压: 110-220 伏
<b>设计和外观</b> 颜色: 天空蓝		<b>服务</b> 保修: 2 年全球保修

