

PHILIPS

sonicare

2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

1 种模式

4 支牙刷头

HX6234/35



清除多达 6 倍的牙菌斑*

*与手动牙刷相比

只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果

为您提供看得到和感受得到的非凡去除效果

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- 比手动牙刷有效地清洁难以触及的区域
- 弯曲式刷头颈，有效地清洁后牙

指导您遵循牙医建议

- Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间
- Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

提供定制刷牙体验

- Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

全球专业牙医的推荐

- 有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙
- 安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者



asimpleswitch.com

产品亮点

有助于减少蛀牙



有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

清除多达 7 倍的牙菌斑



比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑，实现高效清洁

声波技术




我们的声波技术可产生创新的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得有效但轻柔的清洁效果

安全且柔和



飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受牙齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

有效地清洁后牙




纤巧弯曲式刷头，有效地清洁后牙和难以触及的区域

有效地清洁难以触及的区域



这款牙刷具有纤巧弯曲式刷颈及易于抓握的刷柄，比手动牙刷有效地清洁难以触及的区域

Easystart 刷牙动力增强功能




Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷

Smartimer 两分钟智能计时器



这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

Quadpacer 30 秒时段计时器



采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的超凡清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

模式 清洁: 实现卓越的每日清洁	清洁效能 速度: 高达 31000 次电刷运动/分钟 性能: 清除多达 6 倍的牙菌斑* 健康益处: 有助于减少蛀牙 提醒功能: Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器	技术规格 电池: 充电式设计 电池类型: 镍氢电池 操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周
包含 牙刷柄: 2 支 2 系列牙菌斑防御型 刷头: 4 支 ProResults 牙菌斑防御 充电器: 1	操作简易 牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头 刷牙时间: 长达 2 周 电量不足指示: 指示灯显示电池状态 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学	功率 电压: 110-220 伏
设计和外观 颜色: 极致粉底白, 钢蓝底白		服务 保修: 2 年全球保修

