

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プロテクト
クリーン <プレミアム>

ProtectClean

過圧防止センサー

3つのモード



HX6471/96



歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

約1週間で歯に自然な白さをもたらします。*

過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。

お口の健康を推進

- ・ やさしく安心
- ・ 自然な白い歯に

ブラッシングを最適化

- ・ 3つのモード

新機能

- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ
- ・ 音波水流

使いやすさ重視の設計

- ・ 一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ USB充電トラベルケースでいつでも充電可能


特長

自然な白い歯に



密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか1週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。*

3つのモード




クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。

やさしく安心



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、虫歯対策や歯周病対策にも使用でき、やさしく磨きます。

強すぎるブラッシングをお知らせ




歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

一定の間隔でお知らせするカドペーサータイマー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます。

音波水流



1分間に約31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

USB充電トラベルケースでいつでも充電可能



USB端子でパソコンからも充電できるトラベルケース付き。持ち運べるだけでなく充電もできるので長期の旅行や出張にも便利です。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
ホワイト: 自然な白さへ
ガムケア: 歯ぐきをやさしくケア

内容

ハンドル: プロテクトクリーン 1本
ブラシヘッド: ホワイトプラス (コンパクト) 1本
トラベルケース: 1個
充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: ディープピンク

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
使用時間: 約 2 週間**

仕様

電源方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

