

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

EasyClean

1 mod

1 cap de periere

HX6511/35



## Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Acțiunea dinamică unică de curățare a periuței electrice Philips Sonicare HX6511/50 ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

### Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat
- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă

### Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate
- Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală
- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Siguranță și delicatețe dovedite clinic
- Periuța de dinți Philips Sonicare ajută la albirea dinților

### Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Repere

## Sigură și delicată



Periuța ta electrică de dinți Philips Sonicare poate fi utilizată în siguranță pe: aparate dentare (capetele de periere se uzează mai rapid când sunt utilizate pe aparate dentare), lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și pungi parodontale.

## Tehnologie Sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți Sonicare de la Philips ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

## SmarTimer




Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

## Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

## Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

## Quadpacer




Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

## Ajută la albirea dinților



Periuța de dinți electrică Philips Sonicare ajută la îndepărtarea și reducerea petelor de pe dinți pentru un zâmbet mai strălucitor.

## Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană



Tehnologia sonică patentată elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

## Articole incluse

**Mânere:** 2 EasyClean

**Capete de periere:** 2 ProResults standard

**Încărcător:** 1

## Design și finisaj

**Culoare:** Verde glacial

## Performanță de curățare

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 2 ori mai

multă placă bacteriană\*

**Beneficii pentru sănătate:** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

**Beneficii de albire:** Albește dinții cu până la 2 nuanțe

**Cronometru:** SmarTimer și Quadpacer

## Ușor de utilizat

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Timp de periere:** Până la 2 săptămâni

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Mâner:** Design plat, ergonomic

## Specificații tehnice

**Baterie:** Reîncărcabilă

**Tip baterie:** Litiu ION

**Durată de funcționare (de la Maxim la**

**Descărcat):** Până la 2 săptămâni

## Alimentare

**Tensiune:** 110-220 V

## Service

**Garanție:** Garanție 2 ani

