

PHILIPS

sonicare

充电式声波震动牙刷

3 Series

1 种模式

3 种强度设置

2 支牙刷头



HX6616/50



有效改善牙龈健康*

*与手动刷牙相比，效果有效提升

易于使用的强劲牙刷可高效去除牙菌斑，呵护牙龈，有助于防止并减少牙龈疾病的早期迹象，同时带给您舒适的刷牙体验

为您提供看得到和感受得到的非凡去除效果

- Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
- 较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

提供定制刷牙体验

- 三种强度设置，提供柔和呵护

指导您遵循牙医建议

- 计时器可促进刷牙

全球专业牙医的推荐

- 安全适用于接受正畸矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者


产品亮点

清除多达 2 倍的牙菌斑



这款牙刷头较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

三种强度设置



具有三种可定制强度设置（低、中和高），您可以选择适当的功率级别，以确保牙龈周围的刷牙感觉舒适为宜。刷牙 1.5 秒之后，您必须按两次按钮以切换模式。按一次可暂停，按第二次可进行切换。

安全且柔和



飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受牙齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器



当移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段计时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。

声波技术



我们的声波技术可产生流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得轻柔的清洁效果

规格

模式

清洁：实现卓越的每日清洁
3 种强度：低，中等，高

包含

牙刷柄：1 3 系列牙刷柄
刷头：2 支 ProResults 标准牙刷头
旅行收藏盒：1

设计和外观

颜色：蓝色

清洁效能

速度：高达 31000 次电刷运动/分钟
性能：清除多达 2 倍的牙菌斑*
健康益处：提升牙龈健康
提醒功能：Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

操作简易

牙刷头系统：便捷的卡入式刷头
刷牙时间：长达 3 周**
电量不足指示：指示灯显示电池状态
手柄：设计纤巧，符合人体工学

技术规格

电池：充电式设计
电池类型：锂离子
操作时间（电量从满到空）：长达 3 周**

功率

电压：110-220 伏

服务

保修：2 年全球保修

