

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický  
zubní kartáček

ProtectiveClean  
4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync

cestovní pouzdro



HX6800/35



## Čistější zuby. Šetrné čištění.

Odstraňuje až 7x více zubního plaku než manuální kartáček

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň se zbavíte až 7x více plaku, než při používání manuálního kartáčku.

### Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

- S hlavicí kartáčku InterCare odstraníte až 7x více plaku\*
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

### Inovativní technologie


- Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavicí kartáčku
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

### Navrženo pro vás

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček
- Motivace k důkladnému čištění
- S tímto příslušenstvím je cestování snadné

# Přednosti

## Odstraňuje až 7x více plaku



Nasadíte hlavici kartáčku InterCare a vaše dásně budou zdravější za pouhé 2 týdny. Extra dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku z obtížně dostupných míst a mezi zuby, čímž zajistí zdravé dásně.

## Příliš velký tlak?



Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

## Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

## Technologie Philips Sonicare




Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání tekutinu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

## Připomínka výměny technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

## Užitečné časovače




Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

## Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

## Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykne. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

## Cestovní pouzdro a nabíječka



Díky prémiovému cestovnímu pouzdro bude váš kartáček hygienicky uložený. Kompaktní nabíjecí základna zase udrží zařízení nabitě na cestách. Uživete si dva týdny pravidelného používání na jednoho plné nabití a pro delší cesty mějte po ruce tuto nabíječku.

# Specifikace

## Režimy

**Clean:** Pro každodenní kvalitní čištění  
**2 nastavení intenzity:** Nízká, Vysoká

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 2 ProtectiveClean  
**Kartáčkové hlavice:** 2 hlavice InterCare  
**cestovní pouzdro:** 2  
**Nabíječka:** 1

## Design a provedení

**Barva:** Černá, Pastelově růžová

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu  
**Výkon:** Odstraňuje až 7x více plaku\*  
**Přínos pro zdraví:** Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu

zubního kazu

**Kontrola tlaku:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Funkce Smartimer a Quadpacer

## Technologie Smart Sensor

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš silné čištění

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

## Snadné použití

**Kompatibilita:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design

**Výdrž baterie:** Až 2 týdny

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** Až 2 týdny

## Spotřeba

**Napětí:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

