

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean
4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

2 weken batterijduur

Reisetui



HX6800/35



Schonere tanden. Bescherm je tandvlees.

Verwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard drukt
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor u

- Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u


Kenmerken

Verwijder tot 7 keer meer tandplak



Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare-technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

BrushSync-ervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers




Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Easy-start-programma



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

2 intensiteiten: Laag, Hoog

Meegeleverde artikelen

Handvat: 2 ProtectiveClean

Opzetborstels: 2 i InterCare

Reisetui: 2

Docking station: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart, Pastelroze

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid

van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Timer: SmarTimer en Quadpacer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 2 weken

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

