

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка

ProtectiveClean 4300

Встроенный датчик давления

1 режим чистки

Функция BrushSync



HX6803/04



Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Удаляйте до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой
- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Новаторская технология


- Уведомляет о чрезмерном давлении
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Создано для вас

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке
- Следит за длительностью чистки

Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Уникальная звуковая технология



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Вы слишком сильно давите на щетку?



Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Технология BrushSync




Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

Функция Easy-start



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

Таймеры



Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

Характеристики

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
2 уровня интенсивности: Низкий, Высокий

В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.
Насадки: C2 Optimal Plaque Defence, 1 шт.
зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

цвет: Светло-голубой

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 62 000 чистящих движений в минуту
Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*
Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
Таймер: Smartimer и Quadrasen

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Время работы: До 2 недель

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка
Тип элемента питания: Литий-ионный
Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

