

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

2 weken batterijduur



HX6803/63



## Schonere tanden. Bescherm je tandvlees.

Verwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

Voel het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder tegelijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel\*
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

### Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard drukt
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

### Ontworpen voor u

- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
- Aanmoediging om grondig te poetsen

# Kenmerken

## Verwijder tot 7 keer meer tandplak



Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

## Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

## Philips Sonicare-technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor buitengewone dagelijks reiniging.

## BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

## Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

## BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme


tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

## Easy-start-programma



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

## Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

# Specificaties

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**2 intensiteiten:** Laag, Hoog

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 ProtectiveClean

**Opzetborstels:** 1 i InterCare-standaard

**Docking station:** 1

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit en lichtblauw

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Performance:** Verwijdert tot 7 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Helpt gaatjes

verminderen

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Timer:** SmarTimer en Quadpacer

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

## Gebruiksgemak

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de

batterijstatus aan

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Poetstijd:** Tot 2 weken

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):**

Tot 2 weken

## Vermogen

**Voltage:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

