

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandborste

ProtectiveClean
4300

Tar bort 7x mer plack*

100% friskare tandkött

Inbyggd trycksensor &
BrushSync



HX6806/04



Skonsam och effektiv rengöring

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Eltandborsten ProtectiveClean ger dig en skonsam rengöring och friskare mun för en bättre munhälsa. Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra eltandborstar har inspirerats av tandvården. Philips har forskat och utvecklat munvårdsprodukter i över 20 år och har 25 miljoner nöjda Sonicare-användare världen över. Philips Sonicare ProtectiveClean är en skonsam och effektiv eltandborste som ligger i en bra prisklass.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Upp till 7x bättre plackborttagning än med en manuell tandborste
- Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Innovativ teknik


- Varning om du borstar för hårt
- Den mest rekommenderade eltandborsten med sonisk teknologi
- Mikrochip synkroniserar eltandborsten med tandborsthuvudet

Utformad för dig

- Påminnelse när det är dags att byta borsthuvud
- Mjukstartsprogram som vänjer dig vid eltandborste
- Praktiska timers

Funktioner

Upp till 7x bättre plackborttagning än med en manuell tandborste



Den svängda spetsen för borsthuvudet ger en vinkel som gör det lätt att komma åt överallt i munnen, även längst bak. Stråna på tandborsthuvudet sitter mycket tätt, och i kombination med den soniska, snabbt svepande teknologin ger dig ProtectiveClean en mycket effektiv plackborttagning.

Sonicares eltandborstar är säkra och skonsamma



Du kan lugnt och säkert använda Sonicares eltandborstar på tandställning, fyllningar, kronor, och fasader. Att regelbundet borsta hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

Den mest rekommenderade eltandborsten med sonisk teknologi



Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra eltandborstar har inspirerats av tandvården. Philips har forskat och utvecklat


munvårdsprodukter i över 20 år och har 25 miljoner nöjda Sonicare-användare världen över. Det unika med Sonicares teknologi är att den når även mellan tänderna och in under tandköttskanten, de högfrekvent svepande rörelserna pressar vattnet och tandkräm in mellan tänderna.

Påminnelse när det är dags att byta borsthuvud



Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. När det är dags att byta ut det lyser handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig. På så sätt kan du vara säker på att borsthuvudet gör ett bra jobb.

Varning om du borstar för hårt




Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men eltandborsten Protective Clean gör det. Om du trycker för hårt mot tandkötet avger tandborsten ett pulserande ljud som en påminnelse om att du ska vara lättare på handen när du borstar.

Mikrochip synkroniserar eltandborsten med tandborsthuvudet




BrushSync tillåter eltandborsten att synkronisera med tandborsthuvudet för att enkelt kunna känna av när det är dags att byta ditt tandborsthuvud.

Mjukstartsprogram som vänjer dig vid eltandborste



Det kan ta ett tag att vänja sig vid att börja med något nytt. Det är därför som vårt mjukstartsprogram ger dig möjligheten att gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.

Praktiska timers



Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt ned precis rätt mängd tid på rengöring av varje del av munnen, medan vår Smartimer informerar om när du har borstat i de rekommenderade två minuterna.

Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Två intensitetsnivåer: Låg, Hög

Medföljande tillbehör

Handtag: En ProtectiveClean

Borsthuvuden: En optimal C2-plackbekämpning

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Pastellrosa

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för

hål

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Timer: SmartTimer och Quadpacer

Smart-sensorteknologi

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Lättanvänt

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

