

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-  
hambahari

ProtectiveClean  
4300

Sisseehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon



HX6807/04



## Puhtamad hambad. Õrn puhastamine.

Eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni 7 korda rohkem kattu

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja eemaldage tavalise hambaharjaga võrreldes kuni 7 korda rohkem kattu.

### Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

- Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

### Uuenduslik tehnoloogia

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

### Disainitud ümbrusega sobivaks

- Suurepärase viisi uue hambaharjaga harjumiseks
- Julgustab põhjalikult harjama
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

# Esiletõstetud tooted

## Jätke hambakatuga hüvasti



Tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad tavalise hambaharjaga võrreldes kuni 7 korda rohkem kattu. Spetsiaalse kumera kujuga võimas otsak muudab tagumiste hammaste ja suu tagaosaa puhastamise lihtsaks.

## Ohutu ja õrn




Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

## Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

## Liiga suure jõuga?



Te ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid teie hambahari märkab seda. Kui harjate igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

## BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroniseerib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

## BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes,


süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

## Easy-start-programm



Uue harjumuse omaks võtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

## Kasulikud taimerid



Meie QuadPacer teavitab teid, kui olete kulutanud piisavalt aega iga suupiirkonna puhastamiseks, ja nutikas taimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

# Spetsifikatsioon

## Režiimid

**Puhastamine:** Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

**Kaks intensiivsust:** Madal, Kõrge

## Kaasasolevad tarvikud

**Käepide:** 1 ProtectiveClean

**Harjapead:** 1 C2 Optimal Plaque Defence

**Laadija:** 1

## Disain ja viimistlus

**Värvus:** Valge ja piparmündiroheline

## Puhastusjõudlus

**Kiirus:** Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

**Jõudlus:** Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu\*

**Kasu tervisele:** Aitab vähendada

hambaaukude teket

**Tagasiside jõulise harjamise kohta:** Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

**Taimer:** SmartTimer ja Quadpacer

## Nutikate anduritega tehnoloogia

**Surveandur:** Annab liiga tugevast harjamisest märku

**BrushSynci vahetamise meeldetuletus:**

Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

## Kergesti kasutatav

**Käepideme ühilduvus:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

**Akunäidik:** Märgutuli aku laetuse kohta

**Käepide:** Peenike, ergonoomiline disain

**Harjamisaeg:** Kuni kaks nädalat

## Tehnilised andmed

**Aku:** Laetav

**Aku tüüp:** Liitiumioon

**Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani):** Kuni kaks nädalat

## Võimsus

**Pinge:** 110–220 V

## Hooldus

**Garantii:** Kaheaastane piiratud garantii

